



# Maxos fusion

## LL512Z CD WH

LL512Z | Maxos fusion Acc., Fehér

A Maxos fusion adaptálható, kiváló megvilágítást biztosító LED-es sínes rendszer, melynek használatával több mint felére csökkenthető az energiaköltség a fénycsöves megoldásokhoz képest. Üzlethelyiségekben a sinbe gond nélkül beépíthetők a lineáris panelcsalád tagjai, nem lineáris modulok és spotgarnitúrák is, így a ragyogó megvilágítással szépen kiemelhetők a termékek. Ipari alkalmazásoknál a legfőbb cél a beszerelési és karbantartási költségek csökkentése a kevesebb lineáris panel használatának köszönhetően. A legfeljebb 13 vezetékkel álló elektromos rendszer, a lámpatestek igény szerinti elhelyezhetősége, valamint más szolgáltatások, illetve hardverek integrálásának lehetősége elősegíti a rendezettebb mennyezeti kialakítást. Egyszerűen átkonfigurálható, így a világítási rendszer könnyen hozzáigazítható a későbbi térbeosztás-változtatásokhoz. Az infrastruktúra alkalmas érzékelők integrálására adatgyűjtési céllal, ami lehetőséget biztosít vállalkozásának arra, hogy célirányos és részletes információkhoz jusson.

### Termék adatok

Általános információ		Rögzítőanyag	
Szervizcímke	Igen	Ház színe	Fehér
Értéklétra	Jellemzők	Teljes hossz	1137 mm
Jótállási idő	5 év	Teljes szélesség	63 mm
		Teljes magasság	42 mm
Működtetés és elektronika		Méretek (magasság × szélesség × mélység)	42 x 63 x 1137 mm
Bemeneti feszültség	- V	Anyag	Acél
Hálózati frekvencia	- Hz	Por és víz elleni védelem kódja	-
IEC védelmi osztály	-	Mech. behatások elleni védelem kódja	IK02 [0,2 J standard]
Mechanika és tokozás		A tartozék színe	Fehér
Ház anyaga	Acél	Nettó tömeg (darab)	0,930 kg

## Maxos fusion

### Tanúsítvány és alkalmazási területek

Gyúlékonysági jelzés Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez

CE jelölés Igen

Megfelel az EU RoHS irányelvnek Igen

### Termékadatok

A termék megrendelési neve LL512Z CD WH

Teljes terméknev LL512Z CD WH

Full EOC 871869637464199

Rendelési kód 37464199

Cikkszám (12NC) 910925864240

Számláló – mennyiség csomagonként 1

EAN/UPC – termék/csomagolás 8718696374641

Számláló – csomag külső dobozonként 10

EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás 8718696383582

Terméksalád kódja LL512Z [Maxos fusion Acc.]

### Méretezett rajza

