

LL512Z CD SI

910925864241



LL512Z | Maxos fusion Acc., Silber

Maxos fusion ist ein anpassbares LED-Lichtbandsystem, das eine hervorragende Lichtqualität bietet, während die Energiekosten im Vergleich zu Leuchtstofflampen mehr als halbiert werden. Für Anwendungen im Einzelhandel können die Flächenleuchte StoreSet, Lichtträger und unterschiedliche Strahler in das Tragschienensystem integriert werden. Durch diese Flexibilität kann die Beleuchtung an jede Situation angepasst werden. Für Anwendungen in der Industrie liegt der Schwerpunkt auf der Reduzierung von Installations- und Wartungskosten durch Verwendung von weniger Lichtträgern. Mit der integrierten Stromschiene mit bis zu 13 Leitern entsteht die Möglichkeit, die Leuchten je nach Bedarf zu positionieren und andere Services/Hardware von Drittanbietern zu integrieren. Damit können spätere Layoutänderungen jeder Zeit berücksichtigt werden.

Allgemeine Informationen

Service Tag	Ja
Portfolio	Best
Garantiedauer	5 Jahre


Betrieb und Elektrik

Eingangsspannung	- V
Netzfrequenz	- Hz
IEC-Schutzklasse	-

Mechanik und Gehäuse

Gehäusematerial	Stahl
Befestigungsmaterial	Edelstahl
Gehäusefarbe	Silber
Gesamte Länge	1'137 mm
Gesamte Breite	63 mm
Gesamte Höhe	42 mm
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	42 x 63 x 1137 mm
Material	Stahl
Schutzart (IP)	-
Schlagfestigkeit (IK)	IK02 [0,2 J Standard]

Abmessungsskizzen



Zugehörige Dokumente

Dokumente und Zertifikate	Dokumentname	Herunterladen
Tender text	Tender_Text_910925864241_de_CH.txt	Herunterladen

Zubehörfarbe	Silber
Nettogewicht (Stück)	0.930 kg

Genehmigung und Anwendung

Entflammbarkeitszeichen	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja

Produktdaten

Bestell-Produktname	LL512Z CD SI
Gesamtbezeichnung des Produkts	LL512Z CD SI
Gesamt-Produktcode	871869637465899
Bestellcode	8718696374658
Material-Nr. (12NC)	910925864241
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696374658
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718696383599
Produktfamiliencode	LL512Z [Maxos fusion Acc.]

