

PHILIPS

Lighting



Maxos fusion

LL512Z CD SI

LL512Z | Maxos fusion Acc., Gümüş

Maxos fusion, bir yandan mükemmel ışık kalitesi sunarken diğer yandan floresan lambalara kıyasla enerji maliyetlerini yarıya düşüren uyarlanabilir bir LED kanal sistemidir. Perakende uygulamalarında, doğrusal panel ailesi, doğrusal olmayan modüller ve spot portföyü ürünlerinizin parlamayı öne çıkmasını sağlamak için hattın içinde sorunsuzca entegre edilebilir. Endüstriyel uygulamalarda, odak noktası daha az sayıda doğrusal panel kullanarak kurulum ve bakım maliyetini düşürmektir. 13 adede kadar kablodan oluşan elektrik düzeni, bu armatürleri gerektiği gibi konumlandırma ve diğer hizmetleri/üçüncü taraf donanımlarını entegre etme özgürlüğü sayesinde; sistem, tavanda karmaşıklığı azaltmanıza olanak tanır. Ayrıca gelecekteki yerleşim değişikliklerini de uygulayacak şekilde kolayca yeniden yapılandırılabilir. Altyapının veri toplama için sensörleri entegre etmesi sağlanmıştır, bu da size işinizi desteklemek amacıyla bilgiye dayanan parçalı bilgiler kullanma fırsatı sunar.

Ürün veri

| Genel Bilgiler | | Sabitleme malzemesi | |
|------------------------|-------------------|--|-----------------------|
| Service etiketi | Evet | Paslanmaz çelik | |
| Değer merdiveni | Teknik özellikler | Muhafaza Rengi | Gümüş |
| Garanti süresi | 5 yıl | Toplam uzunluk | 1.137 mm |
| Çalıştırma ve Elektrik | | Genel genişlik | 63 mm |
| Giriş Voltajı | - V | Genel yükseklik | 42 mm |
| Hat Frekansı | - Hz | Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) | 42 x 63 x 1137 mm |
| Koruma sınıfı IEC | - | Malzeme | Çelik |
| Mekanik ve Muhafaza | | Girişime Karşı Koruma Sınıfı | - |
| Muhafaza Malzemesi | Çelik | Mekanik çarpışma koruma kodu | IK02 [0,2 J standart] |
| | | Aksesuar rengi | Gümüş |
| | | Net Ağırlık (Parça Başı) | 0,930 kg |

Maxos fusion

| Onay ve Uygulama | |
|-----------------------|--|
| Alev alma işareti | Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için |
| CE işareti | Evet |
| EU RoHS ile uyumludur | Evet |
| Ürün Verileri | |
| Sipariş ürün adı | LL512Z CD SI |
| Tam ürün adı | LL512Z CD SI |
| Tam ürün kodu | 871869637465899 |

| | |
|--|----------------------------|
| Sipariş kodu | 37465899 |
| Malzeme No. (12NC) | 910925864241 |
| Numeratör - Paket Başına Miktar | 1 |
| EAN/UPC - Ürün/Kutu | 8718696374658 |
| Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı | 10 |
| EAN/UPC - Kutu | 8718696383599 |
| Ürün ailesi kodu | LL512Z [Maxos fusion Acc.] |

Boyutlu çizim

