



# Maxos Fusion

## LL523Z CD WH

LL523Z | Maxos fusion Acc., Hvid

Maxos Fusion er et tilpasningsdygtigt LED-skinnesystem, der giver en fremragende lyskvalitet og samtidig mere end halverer energiforbruget i forhold til lysstofrør. Detailbutikker kan indbygge serier af lineære paneler, ikke-lineære moduler og en række af spots i skinnestrukturen, så butikken stråler og skiller sig ud. I industrielle anvendelsesområder opnår man lavere installations- og vedligeholdelsesomkostninger med færre lineære paneler. Systemet giver mere stilrene lofter med op til 13 ledninger, frihed til at placere armaturer som ønsket og integration af andre tjenester/tredjepartshardware. Det kan også nemt omkonfigureres til fremtidige layoutændringer. Infrastrukturen kan integrere sensorer til dataindsamling, som genererer et rigt datagrundlag, der kan styrke din forretning.

### Produkt data

Generelle oplysninger		Samlet bredde	
Service-kode	Ja	Samlet bredde	63 mm
Værditrappe	Specifikation	Samlet højde	42 mm
Garantiperiode	5 år	Mål (højde x bredde x dybde)	42 x 63 x 2275 mm
Drift og el		Materiale	Stål
Indgangsspænding	- V	Kode for indtrængningsbeskyttelse	-
Linjefrekvens	- Hz	Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02 [0,2 J, standard]
Beskyttelsesklasse IEC	-	Farve på tilbehør	Hvid
		Nettovægt (stykke)	1,890 kg
Mekanik og armaturhus		Godkendelse og anvendelsesområde	
Materiale for lampehus	Stål	Mærke for brændbarhed	Til montering på normaltantændelige overflader
Fikseringsmateriale	Rustfrit stål	CE-mærke	Ja
Farve på armaturhus	Hvid	EU RoHS-godkendt	Ja
Samlet længde	2.275 mm		

## Maxos Fusion

### Produktdata

Ordreproduktnavn	LL523Z CD WH
Det fulde produktnavn	LL523Z CD WH
Full EOC	871869637467299
Ordrekode	910925864243
Materialenr. (12NC)	910925864243
Tæller – antal pr. pakke	1

EAN/UPC - Produkt/Æske	8718696374672
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8718696383612
Produktseriekode	LL523Z [Maxos fusion Acc.]

### Målskitse

