



Maxos fusion

LL523Z CD WH

LL523Z | Maxos fusion Acc., Weiß

Maxos fusion ist ein anpassbares LED-Lichtbandsystem, das eine hervorragende Lichtqualität bietet, während die Energiekosten im Vergleich zu Leuchtstofflampen mehr als halbiert werden. Für Anwendungen im Einzelhandel können die Flächenleuchte StoreSet, Lichtträger und unterschiedliche Strahler in das Tragschienensystem integriert werden. Durch diese Flexibilität kann die Beleuchtung an jede Situation angepasst werden. Für Anwendungen in der Industrie liegt der Schwerpunkt auf der Reduzierung von Installations- und Wartungskosten durch Verwendung von weniger Lichtträgern. Mit der integrierten Stromschiene mit bis zu 13 Leitern entsteht die Möglichkeit, die Leuchten je nach Bedarf zu positionieren und andere Services/Hardware von Drittanbietern zu integrieren. Damit können spätere Layoutänderungen jeder Zeit berücksichtigt werden.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Gesamte Länge	
Service Tag	Ja	2'275 mm	
Portfolio	Best	Gesamte Breite	
Garantiedauer	5 Jahre	63 mm	
Betrieb und Elektrik		Gesamte Höhe	
Eingangsspannung	- V	42 mm	
Netzfrequenz	- Hz	Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	
IEC-Schutzklasse	-	42 x 63 x 2275 mm	
Mechanik und Gehäuse		Material	
Gehäusematerial	Stahl	Stahl	
Befestigungsmaterial	Edelstahl	Schutzart (IP)	
Gehäusefarbe	Weiß	-	
		Schlagfestigkeit (IK)	
		IK02 [0,2 J Standard]	
		Zubehörfarbe	
		Weiß	
		Nettogewicht (Stück)	
		1.890 kg	
		Genehmigung und Anwendung	
		Entflammbarkeitszeichen	
		Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)	
		CE-Zeichen	
		Ja	

Maxos fusion

EU RoHS-konform	Ja
Produktdaten	
Bestell-Produktname	LL523Z CD WH
Gesamtbezeichnung des Produkts	LL523Z CD WH
Gesamt-Produktcode	871869637467299
Bestellcode	37467299
Material-Nr. (12NC)	910925864243

Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696374672
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718696383612
Produktfamiliencode	LL523Z [Maxos fusion Acc.]

Abmessungsskizzen

