



Maxos fusion

LL546Z CD WH

LL546Z | Maxos fusion Acc., Fehér

A Maxos fusion adaptálható, kiváló megvilágítást biztosító LED-es sínes rendszer, melynek használatával több mint felére csökkenthető az energiaköltség a fénycsöves megoldásokhoz képest. Üzlethelyiségekben a sinbe gond nélkül beépíthetők a lineáris panelcsalád tagjai, nem lineáris modulok és spotgarnitúrák is, így a ragyogó megvilágítással szépen kiemelhetők a termékek. Ipari alkalmazásoknál a legfőbb cél a beszerelési és karbantartási költségek csökkentése a kevesebb lineáris panel használatának köszönhetően. A legfeljebb 13 vezetékkel álló elektromos rendszer, a lámpatestek igény szerinti elhelyezhetősége, valamint más szolgáltatások, illetve hardverek integrálásának lehetősége elősegíti a rendezettebb mennyezeti kialakítást. Egyszerűen átkonfigurálható, így a világítási rendszer könnyen hozzáigazítható a későbbi térbeosztás-változtatásokhoz. Az infrastruktúra alkalmas érzékelők integrálására adatgyűjtési céllal, ami lehetőséget biztosít vállalkozásának arra, hogy célirányos és részletes információkhoz jusson.

Termék adatok

Általános információ		Rögzítőanyag	
Szervizcímke	Igen	Ház színe	Fehér
Értéklétra	Jellemzők	Teljes hossz	4 551 mm
Jótállási idő	5 év	Teljes szélesség	63 mm
		Teljes magasság	42 mm
Működtetés és elektronika		Méretek (magasság × szélesség × mélység)	42 x 63 x 4551 mm
Bemeneti feszültség	- V	Anyag	Acél
Hálózati frekvencia	- Hz	Por és víz elleni védelem kódja	-
IEC védelmi osztály	-	Mech. behatások elleni védelem kódja	IK02 [0,2 J standard]
Mechanika és tokozás		A tartozék színe	Fehér
Ház anyaga	Acél	Nettó tömeg (darab)	3,780 kg

Maxos fusion

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Gyúlékonysági jelzés Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez

CE jelölés Igen

Megfelel az EU RoHS irányelvnek Igen

Termékadatok

A termék megrendelési neve LL546Z CD WH

Teljes terméknev LL546Z CD WH

Full EOC 871869637470299

Rendelési kód 37470299

Cikkszám (12NC) 910925864246

Számláló – mennyiség csomagonként 1

EAN/UPC – termék/csomagolás 8718696374702

Számláló – csomag külső dobozonként 10

EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás 8718696383643

Terméksalád kódja LL546Z [Maxos fusion Acc.]

Méretezett rajza

