



Maxos fusion

LL546Z CD WH

LL546Z | Maxos fusion Acc., Biela

Maxos fusion je prispôsobiteľný LED lištový systém, ktorý ponúka vynikajúcu kvalitu svetla a súčasne znižuje náklady na energiu o viac než polovicu v porovnaní so žiarivkovou verziou. Pre použitie v obchode je možné rad lineárnych panelov, nelineárnych modulov a bodových svietidiel jednoducho začleniť do lišty, vďaka čomu sa váš tovar bude trblietať a vynikať. Pri priemyselnom použití je v stredobode pozornosti znižovanie nákladov na montáž a údržbu použitím menšieho počtu lineárnych panelov. Systém umožňuje prehľadnú a čistú elektrickú inštaláciu až pre 13 vodičov, s možnosťou priestorového nastavenia svietidiel podľa potreby a začlenením služieb/zariadení tretích strán. Takisto umožňuje jednoduchú zmenu konfigurácie v prípade zmeny technického rozloženia. Infraštruktúra umožňuje integráciu senzorov na zber údajov, vďaka čomu môžete používať prínosné štruktúrované informácie na podporu vášho podnikania.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie		Farba telesa	
Servisná značka	Áno	Farba telesa	Biela
Hodnotový rebríček	Technické údaje	Celková dĺžka	4 551 mm
Záručná lehota	5 rokov	Celková šírka	63 mm
Prevádzkové a elektrické		Celková výška	42 mm
Vstupné napätie	- V	Rozmery (výška x šírka x hĺbka)	42 x 63 x 4551 mm
Sieťová frekvencia	- Hz	Materiál	Oceľ
Trieda ochrany IEC	-	Krytie IP	-
Mechanické časti a teleso		Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK02 [0,2 J, štandardné]
Materiál telesa	Oceľ	Farba príslušenstva	Biela
Materiál upevnenia	Nehrdzavejúca oceľ	Čistá hmotnosť (kus)	3,780 kg
		Schválenie a použitie	
		Značka horľavosti	Na montáž na bežne horľavých povrchoch

Maxos fusion

Značka CE	Áno
V súlade s požiadavkami EU RoHS	Áno

Údaje o produkte

Objednávkový názov produktu	LL546Z CD WH
Úplný názov produktu	LL546Z CD WH
Úplný kód produktu	871869637470299
Objednávkový kód	37470299

Č. materiálu (12NC)	910925864246
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8718696374702
Čitateľ – počet balení v krabici	10
EAN/UPC – balenie	8718696383643
Kód radu produktov	LL546Z [Maxos fusion Acc.]

Rozmerový obrázok

