

LL546Z CD BK

910925864248



LL546Z | Maxos fusion Acc., Schwarz

Maxos fusion ist ein anpassbares LED-Lichtbandsystem, das eine hervorragende Lichtqualität bietet, während die Energiekosten im Vergleich zu Leuchtstofflampen mehr als halbiert werden. Für Anwendungen im Einzelhandel können die Flächenleuchte StoreSet, Lichtträger und unterschiedliche Strahler in das Tragschienensystem integriert werden. Durch diese Flexibilität kann die Beleuchtung an jede Situation angepasst werden. Für Anwendungen in der Industrie liegt der Schwerpunkt auf der Reduzierung von Installations- und Wartungskosten durch Verwendung von weniger Lichtträgern. Mit der integrierten Stromschiene mit bis zu 13 Leitern entsteht die Möglichkeit, die Leuchten je nach Bedarf zu positionieren und andere Services/Hardware von Drittanbietern zu integrieren. Damit können spätere Layoutänderungen jeder Zeit berücksichtigt werden.

Allgemeine Informationen

Service Tag	Ja
Portfolio	Best
Garantiedauer	5 Jahre


Betrieb und Elektrik

Eingangsspannung	- V
Netzfrequenz	- Hz
IEC-Schutzklasse	-

Mechanik und Gehäuse

Gehäusematerial	Stahl
Befestigungsmaterial	Edelstahl
Gehäusefarbe	Schwarz
Gesamte Länge	4.551 mm
Gesamte Breite	63 mm
Gesamte Höhe	42 mm
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	42 x 63 x 4551 mm
Material	Stahl
Schutzart (IP)	-
Schlagfestigkeit (IK)	IK02 [0,2 J Standard]

Abmessungsskizzen



Zugehörige Dokumente

Dokumente und Zertifikate	Dokumentname	Herunterladen
Tender text	Tender_Text_910925864248_de_AT.txt	Herunterladen

Zubehörfarbe	Schwarz
Nettogewicht (Stück)	3,780 kg

Genehmigung und Anwendung

Entflammbarkeitszeichen	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja

Produktdaten

Bestell-Produktname	LL546Z CD BK
Gesamtbezeichnung des Produkts	LL546Z CD BK
Gesamt-Produktcode	871869637472699
Bestellcode	8718696374726
Material-Nr. (12NC)	910925864248
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696374726
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718696383667
Produktfamiliencode	LL546Z [Maxos fusion Acc.]

