

LL546Z CD BK

910925864248



LL546Z | Maxos fusion Acc., Negro

Maxos fusion es un sistema de carril LED adaptable que ofrece una excelente calidad de iluminación reduciendo el coste a menos de la mitad en comparación con las lámparas fluorescentes. Para su uso en comercios, se pueden integrar sin problemas una familia de paneles lineales, módulos no lineales y una selección de proyectores en el carril para que la mercancía brille y destaque. En el caso de usos industriales, el objetivo consiste en reducir los costes de instalación y de mantenimiento utilizando menos paneles lineales. Con la configuración eléctrica de hasta 13 hilos, la total libertad para colocar dichas luminarias según sea necesario y la integración de otros servicios/hardware de terceros, el sistema permite reducir la sobrecarga de elementos en el techo. También se puede reconfigurar con facilidad para adaptarse a futuros cambios de disposición. La infraestructura está habilitada

para integrar sensores destinados a la recopilación de datos, ofreciéndote la oportunidad de utilizar información detallada para tu negocio.

Información general

Service tag	Sí
Escalera de valor	Avanzada
Período de garantía	5 años


Operativos y eléctricos

Tensión de entrada	- V
Line Frequency	- Hz
Clase de protección IEC	-

Mecánicos y de carcasa

Material de la carcasa	Acero
Fixation material	Acero inoxidable
Color de la carcasa	Negro
Longitud global	4.551 mm
Anchura global	63 mm
Altura global	42 mm
Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	42 x 63 x 4551 mm
Material	Acero
Código de protección de entrada	-
Índice de protección frente a choque mecánico	IK02 [0.2] estándar]

Plano de dimensiones



Color de accesorio	Negro
Peso neto (pieza)	3,780 kg

Aprobación y aplicación

Marca de inflamabilidad	Para su montaje en superficies normalmente inflamables
Marca CE	Sí
Conforme con EU RoHS	Sí

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	LL546Z CD BK
Nombre completo del producto	LL546Z CD BK
Full EOC	871869637472699
Código de pedido	37472699
Código 12NC	910925864248
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718696374726
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8718696383667
Código de gama de producto	LL546Z [Maxos fusion Acc.]

Documentos relacionados

Documentos y certificados	Nombre del documento	Descargar
Tender text	Tender_Text_910925864248_es_ES.txt	Descargar 

