



LL546Z | Maxos fusion Acc., Noir

Maxos fusion est un système rail LED adaptable qui offre une excellente qualité de lumière, tout en réduisant de plus de moitié les coûts énergétiques par rapport aux lampes fluorescentes. Pour les applications de commerce, une famille de unités électriques linéaires, de modules non linéaires et un portefeuille de spots peuvent être intégrés simplement dans l'ossature du rail pour mettre en valeur vos produits. Pour les applications industrielles, il s'agit principalement de réduire les coûts d'installation et de maintenance en utilisant un nombre réduit d'unités électriques. Grâce au rail comportant jusqu'à 13 fils, à la liberté de positionnement de ces équipements selon les besoins, et à l'intégration d'autres services/matériels tiers, le système vous permet de réduire l'encombrement au plafond. Il peut également être reconfiguré facilement pour accueillir de futurs changements de disposition.

L'infrastructure est conçue pour pouvoir intégrer des capteurs destinés à la collecte de données, vous offrant l'opportunité d'utiliser des informations précises pour optimiser votre activité.

Informations générales

Service Tag	Oui
Valeur ajoutée	Premium
Garantie	5 ans

Fonctionnement et électricité

Tension d'entrée	- V
Fréquence linéaire	- Hz
Classe de protection CEI	-

Mécanique et boîtier

Matériaux du corps	Acier
Matériaux de fixation	Acier inoxydable
Couleur du corps	Noir
Longueur totale	4.551 mm
Largeur totale	63 mm
Hauteur totale	42 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	42 x 63 x 4551 mm
Matériaux	Acier
Indice de protection	-
Protection contre les chocs mécaniques	IK02 [0,2] standard]

Couleur des accessoires	Noir
Poids net (pièce)	3,780 kg


Approbation et application

Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui

Données du produit

Nom du produit de la commande	LL546Z CD BK
Nom de produit complet	LL546Z CD BK
Code EOC	871869637472699
Code de commande	8718696374726
Code 12NC	910925864248
Code de commande local	8718696374726
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696374726
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC - Boîte	8718696383667
Code famille de produits	LL546Z [Maxos fusion Acc.]

Schéma dimensionnel



Documents connexes

Documents et certificats	Nom du document	Téléchargements
Tender text	Tender_Text_910925864248_fr_BE.txt	Téléchargements 

