

LL546Z CD BK

910925864248



LL546Z | Maxos fusion Acc., Czarny

Maxos fusion to regulowany system linii świetlnych LED gwarantujący doskonałą jakość światła oraz zmniejszenie kosztów energii o ponad połowę w porównaniu do rozwiązań opartych na świetłówkach fluorescencyjnych. W przestrzeniach sklepowych, w jednej szynie nośnej można zintegrować rodzinę paneli świetlnych LED, paneli StoreSet oraz oświetlenie akcentujące, aby doskonale oświetlić i wyeksponować oferowany towar. Dodatkowo każdy z tych elementów można w łatwy sposób zamontować w dowolnej pozycji. W rozwiązaniach przemysłowych możliwe jest ograniczenie kosztów montażu i konserwacji poprzez zastosowanie mniejszej liczby paneli świetlnych LED. Dzięki możliwości zastosowania szyny nośnej zawierającej aż do 13 przewodów, swobodzie pozycjonowania paneli oraz opcji integracji urządzeń innych firm, system umożliwia poprawę estetyki instalacji podwieszanych

lub zamontowanych na suficie. W przypadku zmiany aranżacji przestrzeni sklepowej lub przemysłowej możliwa jest łatwa adaptacja oświetlenia do powstałych wymagań, poprzez prostą rekonfigurację systemu. Rozwiązanie pozwala na zintegrowanie czujników, dzięki którym możliwe jest gromadzenie danych, które po odpowiednim przetworzeniu mogą wspierać działalność biznesu.

Informacje ogólne

Service Tag	Tak
Tier	Specyfikacja
Okres gwarancji	5 lat

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe	- V
Częstotliwość linii	- Hz
Klasa ochrony IEC	-

Mechanika i korpus

Materiał Korpusu	Stal
Materiał mocowania	Stal nierdzewna
Kolor Korpusu	Czarny
Całkowita długość	4 551 mm
Całkowita szerokość	63 mm
Całkowita wysokość	42 mm
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	42 x 63 x 4551 mm
Materiał	Stal
Kod stopnia ochrony	-
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK02 [0,2] standardowa]

Kolor akcesorium	Czarny
Waga netto (szt.)	3,780 kg


Certyfikaty i zastosowania

Oznaczenie palności	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	LL546Z CD BK
Pełna nazwa produktu	LL546Z CD BK
Full EOC	871869637472699
Kod zamówienia	37472699
Materiał Nr (12NC)	910925864248
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8718696374726
Numerator - Packs per outer box	10
EAN/UPC – Opakowanie	8718696383667
Rodzina produktów	LL546Z [Maxos fusion Acc.]

Rysunki techniczne



Powiązane Dokumenty

Dokumenty i Certyfikaty	Nazwa dokumentu	Pobierz
Tender text	Tender_Text_910925864248_pl_PL.txt	Pobierz 

