



Maxos fusion

LL500Z BC L570 SI

LL500Z | Maxos fusion Acc., Zilver

Maxos fusion is een aanpasbaar LED-draagprofielsysteem dat een uitstekende lichtkwaliteit biedt, terwijl het de energiekosten met meer dan de helft reduceert in vergelijking met fluorescentielampen. Voor toepassing in winkels kan een familie van lineaire panelen, non-lineaire modules en een spotportfolio, probleemloos worden ingebouwd in het draagprofiel zodat uw koopwaar kan schitteren. Voor industriële toepassingen ligt de nadruk op het reduceren van installatie- en onderhoudskosten door minder lineaire panelen te gebruiken. Met de elektrische installatie van maximaal 13 kabels, de vrijheid om deze armaturen te plaatsen zoals dat nodig is en de inbouw van andere diensten/hardware van derden, stelt het systeem u in staat om kabelkluwens aan het plafond te reduceren. Het kan ook eenvoudig opnieuw worden gebouwd om plaats te geven aan toekomstige veranderingen in inrichting. De infrastructuur maakt het mogelijk dat sensoren worden ingebouwd om gegevens te verzamelen, waardoor u de mogelijkheid krijgt om informatie inzichtelijk te maken om uw bedrijfsproces te ondersteunen.

Product gegevens

Algemene informatie	
Servicetag	Ja
Waardeschaal	Best
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	- V
Ingangsfrequentie	- Hz
IEC beschermingsklasse	-
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Totale lengte	570 mm

Totale breedte	60 mm
Totale hoogte	8,5 mm
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	9 x 60 x 570 mm
Materiaal	Polycarbonaat
Beschermingsklasse	-
IK-classificatie	-
Accessoirekleur	Zilver
Nettogewicht (per stuk)	0,047 kg
Keurmerken en classificaties	
CE-markering	Ja

Maxos fusion

Conform EU RoHS-richtlijn	Ja	Lokale code	8718696989555
Productgegevens		Numerator - Aantal per pak	1
Productnaam voor bestelling	LL500Z BC L570 SI	EAN/UPC - product/behuizing	8718696989555
Volledige productnaam	LL500Z BC L570 SI	Numerator - Dozen per buitendoos	8
Full EOC	871869698955599	EAN/UPC - Case	8718696987421
Bestelcode	8718696989555	Code productfamilie	LL500Z [Maxos fusion Acc.]
Materiaalnr. (12NC)	910925864511		

Maatschets

