



Maxos fusion

LL500Z BC L1150 WH

LL500Z | Maxos fusion Acc., Beyaz

Maxos fusion, bir yandan mükemmel ışık kalitesi sunarken diğer yandan floresan lambalara kıyasla enerji maliyetlerini yarıya düşüren uyarlanabilir bir LED kanal sistemidir. Perakende uygulamalarında, doğrusal panel ailesi, doğrusal olmayan modüller ve spot portföyü ürünlerinizin parlayıp öne çıkmasını sağlamak için hattın içinde sorunsuzca entegre edilebilir. Endüstriyel uygulamalarda, odak noktası daha az sayıda doğrusal panel kullanarak kurulum ve bakım maliyetini düşürmektir. 13 adede kadar kablodan oluşan elektrik düzeni, bu armatürleri gerektiği gibi konumlandırma ve diğer hizmetleri/üçüncü taraf donanımlarını entegre etme özgürlüğü sayesinde; sistem, tavanda karmaşıklığı azaltmanıza olanak tanır. Ayrıca gelecekteki yerleşim değişikliklerini de uygulayacak şekilde kolayca yeniden yapılandırılabilir. Altyapının veri toplama için sensörleri entegre etmesi sağlanmıştır, bu da size işinizi desteklemek amacıyla bilgiye dayanan parçalı bilgiler kullanma fırsatı sunar.

Ürün veri

Genel Bilgiler		Genel yükseklik	
Service etiketi	Evet	Genel yükseklik	8,5 mm
Değer merdiveni	Teknik özellikler	Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	9 x 60 x 1150 mm
Çalıştırma ve Elektrik		Malzeme	Polikarbon
Giriş Voltajı	- V	Girişime Karşı Koruma Sınıfı	-
Hat Frekansı	- Hz	Mekanik çarpışma koruma kodu	IK00 [Koruma yok]
Koruma sınıfı IEC	-	Aksesuar rengi	Beyaz
Mekanik ve Muhafaza		Net Ağırlık (Parça Başı)	0,095 kg
Toplam uzunluk	1.150 mm	Onay ve Uygulama	
Genel genişlik	60 mm	CE işareti	Evet
		EU RoHS ile uyumludur	Evet

Maxos fusion

Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	LL500Z BC L1150 WH
Tam ürün adı	LL500Z BC L1150 WH
Tam ürün kodu	871869698951799
Sipariş kodu	98951799
Malzeme No. (12NC)	910925864764
Numeratör - Paket Başına Miktar	1

EAN/UPC - Ürün/Kutu	8718696989517
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	32
EAN/UPC - Kutu	8718696987384
Ürün ailesi kodu	LL500Z [Maxos fusion Acc.]

Boyutlu çizim

