



Maxos fusion

LL500Z BC L570 WH

LL500Z | Maxos fusion Acc., Fehér

A Maxos fusion adaptálható, kiváló megvilágítást biztosító LED-es sínes rendszer, melynek használatával több mint felére csökkenthető az energiaköltség a fénycsöves megoldásokhoz képest. Üzlethelyiségekben a sinbe gond nélkül beépíthetők a lineáris panelcsalád tagjai, nem lineáris modulok és spotgarnitúrák is, így a ragyogó megvilágítással szépen kiemelhetők a termékek. Ipari alkalmazásoknál a legfőbb cél a beszerelési és karbantartási költségek csökkentése a kevesebb lineáris panel használatának köszönhetően. A legfeljebb 13 vezetékből álló elektromos rendszer, a lámpatestek igény szerinti elhelyezhetősége, valamint más szolgáltatások, illetve hardverek integrálásának lehetősége elősegíti a rendezettebb mennyezeti kialakítást. Egyszerűen átkonfigurálható, így a világítási rendszer könnyen hozzáigazítható a későbbi térbeosztás-változtatásokhoz. Az infrastruktúra alkalmas érzékelők integrálására adatgyűjtési céllal, ami lehetőséget biztosít vállalkozásának arra, hogy célirányos és részletes információkhoz jusson.

Termék adatok

Általános információ		Teljes magasság	
Szervizcímke	Igen		8,5 mm
Értéklétra	Jellemzők	Méret (magasság x szélesség x mélység)	9 x 60 x 570 mm
Működtetés és elektronika		Anyag	Polikarbonát
Bemeneti feszültség	- V	Por és víz elleni védelem kódja	-
Hálózati frekvencia	- Hz	Mech. behatások elleni védelem kódja	-
IEC védelmi osztály	-	A tartozék színe	Fehér
Mechanika és tokozás		Nettó tömeg (darab)	0,047 kg
Teljes hossz	570 mm	Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Teljes szélesség	60 mm	CE jelölés	Igen
		Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen

Maxos fusion

Termékadatok

A termék megrendelési neve	LL500Z BC L570 WH
Teljes terméknév	LL500Z BC L570 WH
Full EOC	871869698954899
Rendelési kód	98954899
Cikkszám (12NC)	910925864767
Számláló – mennyiség csomagonként	1

EAN/UPC – termék/csomagolás	8718696989548
Számláló – csomag külső dobozonként	8
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718696987414
Terméksalád kódja	LL500Z [Maxos fusion Acc.]

Méretezett rajza

