

LL600Z BC L520 WH

910925864956



## LL600Z | Maxos fusion Acc., Bianco

Maxos Fusion è un sistema trunking a LED, adattabile a molteplici applicazioni, che offre un'eccellente qualità della luce, riducendo al contempo i costi energetici rispetto alle lampade fluorescenti. Per il retail, è disponibile una gamma di pannelli lineari, non lineari e lampade spot che possono essere facilmente installati sul binario, illuminando e mettendo in risalto la merce esposta in modo brillante. I prodotti per applicazioni industriali sono invece volti a ridurre i costi di installazione e manutenzione, impiegando meno pannelli lineari. Grazie a una configurazione elettrica fino a 13 conduttori, alla libertà di posizionamento degli apparecchi e all'integrazione di altri servizi/hardware di terze parti, il sistema Maxos Fusion consente di ridurre l'ingombro sul soffitto. Inoltre, può essere facilmente riconfigurato per adattarsi a future modifiche strutturali. Maxos Fusion è predisposto per l'integrazione di sensori di raccolta dati, consentendo così di avere informazioni dettagliate utili per ottimizzare l'attività aziendale.

Informazioni generali

|      |                     |
|------|---------------------|
| Tier | Specifiche tecniche |
|------|---------------------|


Funzionamento e parte elettrica

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Tensione in ingresso     | - V  |
| Frequenza di linea       | - Hz |
| Classe di protezione IEC | -    |

Meccanica e corpo

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| Lunghezza complessiva                         | 520 mm          |
| Larghezza complessiva                         | 60 mm           |
| Altezza complessiva                           | 8,5 mm          |
| Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità) | 9 x 60 x 520 mm |
| Materiale                                     | Policarbonato   |
| e una gestione termica                        | -               |
| Codice di protezione dagli impatti meccanici  | -               |
| Colore accessori                              | Bianco          |
| Peso netto (Pezzo)                            | 0,043 kg        |

Disegno tecnico



Approvazione e applicazione

|                      |    |
|----------------------|----|
| Marchio CE           | Sì |
| Conformità a RoHS EU | Sì |

Dati del prodotto

|                                             |                            |
|---------------------------------------------|----------------------------|
| Nome prodotto ordine                        | LL600Z BC L520 WH          |
| Nome completo prodotto                      | LL600Z BC L520 WH          |
| Full EOC                                    | 871869698947099            |
| Descrizione codice locale                   | 98947099                   |
| Codice d'ordine                             | 98947099                   |
| Codice materiale (12NC)                     | 910925864956               |
| Codice locale                               | 98947099                   |
| Numeratore - Quantità per confezione        | 1                          |
| EAN/UPC - Prodotto/scatola                  | 8718696989470              |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 8                          |
| EAN/UPC - Case                              | 8718696987346              |
| Codice famiglia prodotto                    | LL600Z [Maxos fusion Acc.] |

