



Maxos fusion

LL600Z BC L1040 WH

LL600Z | Maxos fusion Acc., Wit

Maxos fusion is een aanpasbaar LED-draagprofielsysteem dat een uitstekende lichtkwaliteit biedt, terwijl het de energiekosten met meer dan de helft reduceert in vergelijking met fluorescentielampen. Voor toepassing in winkels kan een familie van lineaire panelen, non-lineaire modules en een spotportfolio, probleemloos worden ingebouwd in het draagprofiel zodat uw koopwaar kan schitteren. Voor industriële toepassingen ligt de nadruk op het reduceren van installatie- en onderhoudskosten door minder lineaire panelen te gebruiken. Met de elektrische installatie van maximaal 13 kabels, de vrijheid om deze armaturen te plaatsen zoals dat nodig is en de inbouw van andere diensten/hardware van derden, stelt het systeem u in staat om kabelkluwens aan het plafond te reduceren. Het kan ook eenvoudig opnieuw worden gebouwd om plaats te geven aan toekomstige veranderingen in inrichting. De infrastructuur maakt het mogelijk dat sensoren worden ingebouwd om gegevens te verzamelen, waardoor u de mogelijkheid krijgt om informatie inzichtelijk te maken om uw bedrijfsproces te ondersteunen.

Product gegevens

Algemene informatie	
Waardeschaal	Best
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	- V
Ingangsfrequentie	- Hz
IEC beschermingsklasse	-
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Totale lengte	1.040 mm
Totale breedte	60 mm

Totale hoogte	8,5 mm
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	9 x 60 x 1040 mm
Materiaal	Polycarbonaat
Beschermingsklasse	-
IK-classificatie	-
Accessoirekleur	Wit
Nettogewicht (per stuk)	0,098 kg
Keurmerken en classificaties	
CE-markering	Ja

Maxos fusion

Conform EU RoHS-richtlijn	Ja	Lokale code	8718696989487
Productgegevens		Numerator - Aantal per pak	1
Productnaam voor bestelling	LL600Z BC L1040 WH	EAN/UPC - product/behuizing	8718696989487
Volledige productnaam	LL600Z BC L1040 WH	Numerator - Dozen per buitendoos	32
Full EOC	871869698948799	EAN/UPC - Case	8718696987353
Bestelcode	8718696989487	Code productfamilie	LL600Z [Maxos fusion Acc.]
Materiaalnr. (12NC)	910925864957		

Maatschets

