



## ZBP333 | MINI 300 LED GEN3 ACC.

Svietidlá Mini 300 LED gen3, dokonalý dizajn produktu a kombinácia najnovšej LED technológie pre vysoko efektívny svetelný výkon dokážu premeniť vašu čerpaciu stanicu na značkovú dominantu a pomôcť návštevníkom bezpečne sa k nej priblížiť s vizuálnym komfortom. Mini 300 LED gen3, najmodernejšie LED svietidlá s inteligentným systémom riadenia svetla na požiadanie pomocou snímania pohybu, posúvajú úsporu energie na novú úroveň vďaka stmievaniu, ale zároveň zabezpečujú dostatočné osvetlenie pre orientáciu a bezpečnosť. Svetelné scenáre je možné prispôbiť vašim preferenciám pri prvej inštalácii alebo počas životnosti produktov. Voliteľná kombinácia master-slave s integrovaným pohybovým snímačom a snímačom svetla odstraňuje potrebu špeciálnych snímačov. Jedno svietidlo Mini 300 LED gen3 Master dokáže ovládať až 6 základných svietidiel. Nielenže to bude mať pozitívny vplyv na vašu investíciu, ale môže to viesť aj k dodatočnej úspore energie. Svetidlo Mini 300 LED gen3 je také ľahké, že ho bez námahy nainštaluje jedna osoba. Nastavenia svietidla je

možné meniť dokonca aj zo zeme pomocou smartfónu alebo tabletu ako diaľkového ovládača, čím sa eliminuje potreba pracovať vo výškach. Bezplatná aplikácia Mini 300 LED dokonca umožňuje zo zeme načítať aj stav svietidla. Svietidlá Mini 300 LED gen3 k dispozícii ako vstavané a prisadené verzie alebo ako svetlomety. Sú vhodné na použitie ako stropné osvetlenie pod krytom a prinášajú prelomové riešenie na výmenu, ktoré znižuje náklady na montáž.

## Všeobecné informácie

Servisná značka	Áno
Hodnotový rebríček	Technické údaje


## Prevádzkové a elektrické

Vstupné napätie	- V
Sieťová frekvencia	- Hz
Trieda ochrany IEC	-

## Mechanické časti a teleso

Celková dĺžka	413 mm
Celková šírka	413 mm
Celková výška	92 mm
Celkový priemer	0 mm
Rozmery (výška x šírka x hĺbka)	92 x 413 x 413 mm
Materiál	Oceľ
Krytie IP	-
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK08 [5 J, chránené pred vandalizmom]

## Rozmerový obrázok



Farba príslušenstva	Biela
Uhol	0°
Čistá hmotnosť (kus)	2,800 kg

## Schválenie a použitie

Značka CE	Áno
V súlade s požiadavkami EU RoHS	Áno

## Údaje o produkte

Objednávkový názov produktu	ZBP333 CFRM L360 W360 WH
Úplný názov produktu	ZBP333 CFRM L360 W360 WH
Úplný kód produktu	871869699768000
Objednávkový kód	99768000
Č. materiálu (12NC)	910925865290
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8718696997680
Čitateľ – počet balení v krabici	1
EAN/UPC – balenie	8718696997680
Kód radu produktov	ZBP333 [MINI 300 LED GEN3 ACC.]

