



ZBP333 | MINI 300 LED GEN3 ACC.

Oprawy oświetleniowe Mini 300 LED gen3 stanowią połączenie doskonałego designu i najnowocześniejszej technologii LED oraz zapewniają niezwykle wydajne oświetlenie, dzięki czemu Twoja stacja paliw stanie się rozpoznawalnym punktem orientacyjnym marki, a klienci będą mogli bezpiecznie do niej dotrzeć i cieszyć się komfortem wizualnym. Mini 300 LED gen3 to najnowocześniejsze oprawy LED z inteligentnym systemem wykrywania ruchu i funkcją ściemniania, które zapewniają oszczędność energii na nowym poziomie, gwarantując jednocześnie oświetlenie zapewniające orientację i bezpieczeństwo. Scenariusze świetlne można dostosować do Państwa preferencji przy pierwszej instalacji lub w trakcie użytkowania produktów. Opcjonalna kombinacja Master-Slave z wbudowanym czujnikiem obecności i światła oznacza, że nie ma potrzeby stosowania zewnętrznego czujnika. Jeden sterownik Master Mini 300 LED gen3 może obsługiwać maksymalnie 6 podstawowych opraw. Nie tylko będzie to miało pozytywny wpływ na Twoją inwestycję, ale może się również przełożyć na dodatkowe

oszczędności energii. Oprawa oświetleniowa Mini 300 LED gen3 jest tak lekka, że może ją bez problemu zainstalować jedna osoba. Ustawienia oświetlenia można zmieniać nawet z poziomu gruntu, używając smartfona lub tabletu jako pilota, co eliminuje potrzebę pracy na wysokości. Dzięki bezpłatnej aplikacji Mini 300 LED możesz nawet odczytać stan oprawy, stojąc na podłodze. Oprawy oświetleniowe Mini 300 LED gen3 w wersji do montażu wpuszczanego, natynkowego i jako oświetlenie projektorowe, przeznaczone do oświetlenia pod wiatami, stanowią przełomowe rozwiązanie, które pomaga zredukować koszty instalacji.

Informacje ogólne

Service Tag	Tak
Tier	Specyfikacja

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe	- V
Częstotliwość linii	- Hz
Klasa ochrony IEC	-

Mechanika i korpus

Całkowita długość	520 mm
Całkowita szerokość	520 mm
Całkowita wysokość	92 mm
Całkowita średnica	0 mm
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	92 x 520 x 520 mm
Materiał	Stal
Kod stopnia ochrony	-
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK08 [5 J ochrona przed wandalami]

Kolor akcesorium	Biel
Kąt	0°
Waga netto (szt.)	4,900 kg

Certyfikaty i zastosowania

Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	ZBP333 CFRM L470 W470 WH
Pełna nazwa produktu	ZBP333 CFRM L470 W470 WH
Full EOC	871869699769700
Kod zamówienia	99769700
Materiał Nr (12NC)	910925865291
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8718696997697
Numerator – Packs per outer box	1
EAN/UPC – Opakowanie	8718696997697
Rodzina produktów	ZBP333 [MINI 300 LED GEN3 ACC.]

Rysunki techniczne

