



ZBP333 | MINI 300 LED GEN3 ACC.

Mini 300 LED gen3-armaturer, perfekt produktdesign och den senaste LED-tekniken för högeffektiv ljusutgång kan göra din bensinstation till ett landmärke och hjälpa besökare att närma sig säkert och med visuell komfort. Mini 300 LED gen3, den senaste teknikens LED-armaturer med intelligent rörelsesensorstyrssystem för ljus vid behov, tar energibesparingen till nya nivåer med ljusreglering, men säkerställer samtidigt tillräcklig belysning för vägledning och säkerhet. Ljusscenerierna kan skraddarsys efter dina önskemål vid den första installationen eller under produkternas livslängd. Den valfria Master-Slave-kombinationen med inbyggd närvaro- och ljussensor gör att ingen extern sensor behövs, och en Master Mini 300 LED gen3 kan styra upp till sex enkla armaturer. Detta kommer inte bara att ha en positiv inverkan på din investering, utan kan även leda till ytterligare energibesparing. Mini 300 LED gen3-armaturen är så lätt att den kan installeras utan problem av en person. Armaturinställningarna kan till och med ändras från marknivå med en smartphone eller

surfplatta som fjärrkontroll, vilket eliminerar behovet av att arbeta på hög höjd. Med den kostnadsfria Mini 300 LED-appen kan även armaturens status läsas av när du står på golvet. Mini 300 LED gen3-armaturerna med infälld montering, utanpåliggande montage och i strålkastarversioner, som är lämpliga för belysning under tak, är en banbrytande eftermonteringslösning som minskar installationskostnaderna.

Allmän information

Service tag	Ja
Värdetrappa	Specifikation


Drift och elektricitet

Ingångsspänning	- V
Line Frequency	- Hz
Skyddsklass IEC	-

Mekanik och armaturhus

Total längd	520 mm
Total bredd	520 mm
Total höjd	92 mm
Total diameter	0 mm
Mått (höjd x bredd x djup)	92 x 520 x 520 mm
Material	Stål
Kod för kapslingsklass	-
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK08 [5 J slagtålig]

Måttskiss



Tillbehörsfärg	Vit
Vinkel	0°
Nettovikt (styck)	4,900 kg

Användning och godkännande

CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja

Produktdata

Beställningsproduktnamn	ZBP333 CFRM L470 W470 WH
Fullständigt produktnamn	ZBP333 CFRM L470 W470 WH
Full EOC	871869699769700
Beställningsnummer	910925865291
Materialnummer (12NC)	910925865291
Räknare - antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718696997697
Räknare - antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC - Hölje	8718696997697
Produktfamiljskod	ZBP333 [MINI 300 LED GEN3 ACC.]