



## ZBP333 | MINI 300 LED GEN3 ACC.

Mini 300 LED gen3 lysarmatur, perfekt produktdesign og den nyeste LED-teknologikombinasjonen for svært effektiv lysutbytte kan gjøre bensinstasjonen din til et merkevarelandemerke og hjelpe besøkende med å nærme seg den trygt og visuelt komfortabelt. Mini 300 LED gen3, de toppmoderne LED-lysarmaturene med intelligent bevegelsessensor og lysstyringssystem, tar energisparing til nye nivåer med dimming, men sikrer samtidig tilstrekkelig belysning for orientering og sikkerhet. Lysscenariene kan skreddersys etter dine preferanser ved første installasjon eller i løpet av produktenes levetid. Med den valgfrie Master-Slave-kombinasjonen med innebygd tilstedeværelses- og lyssensor er det ikke behov for en ekstern sensor, og én Master Mini 300 LED gen3 kan styre opptil 6 lysarmaturer. Ikke bare vil dette ha en positiv innvirkning på investeringen din, det kan også føre til ytterligere energibesparelser. Mini 300 LED gen3-lysarmaturen er så lett at den enkelt kan installeres av én person. Armaturinnstillingene kan til og med endres fra bakkenivå ved hjelp av en smarttelefon

eller et nettbrett som fjernkontroll, noe som eliminerer behovet for å jobbe i høyden. Med den gratis Mini 300 LED-appen kan du til og med lese av statusen til armaturen mens du står på gulvet. Mini 300 LED gen3-lysarmaturene i innfelte, utenpåliggende og flombelysningsversjoner, som er egnet for belysning under baldakin, er en banebrytende ettermonteringsløsning som reduserer installasjonskostnadene.

## Generell informasjon

Service Tag	Ja
Verditrapp	Spesifikasjon


## Drift og elektronikk

Inngangsspenning	- V
Line Frequency	- Hz
IEC-beskyttelsesklasse	-

## Mekanikk og innfatning

Total lengde	610 mm
Total bredde	460 mm
Total høyde	92 mm
Total diameter	0 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)	92 x 460 x 610 mm
Materialer	Stål
Ingress beskyttelseskode	-
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK08 [5 J sikret mot hærverk]

## Målskisse



Tilbehørsfarge	Hvit
Vinkel	0°
Nettvekt (stykk)	5,600 kg

## Godkjenning og bruksområde

CE-merke	Ja
I samsvar med EU RoHS	Ja

## Produktdata

Produktnavn for bestilling	ZBP333 CFRM L560 W410 WH
Fullstendig produktnavn	ZBP333 CFRM L560 W410 WH
Full EOC	871869699770300
Bestillingskode	910925865292
Materialenr. (12NC)	910925865292
Antall - per pakke	1
EAN/UPC - produkt/boks	8718696997703
SAP-teller - pakker per utvendige	1
EAN/UPC - boks	8718696997703
Produktseriekode	ZBP333 [MINI 300 LED GEN3 ACC.]