



ZBP333 | MINI 300 LED GEN3 ACC.

Mini 300 LED gen3 aydınlatma armatürleri, mükemmel ürün tasarımı ve son derece verimli ışık çıkışları için en son LED teknolojisi birleşimi, benzin istasyonunuzu markalı bir simge haline getirir ve misafirlerinizin görsel konforla güvenli bir şekilde yaklaşmasına yardımcı olur. Mini 300 LED gen3, tercihe bağlı hareket algılayan kontrol sistemi ile son teknoloji LED aydınlatma armatürleri karartmayla enerji tasarrufunu yeni düzeylere çıkarırken yönlendirme ve güvenlik için de yeterli aydınlatma sağlar. Işık senaryoları, ilk kurulumda veya ürünlerin kullanım ömrü boyunca tercihlerinize göre özelleştirilebilir. Yerleşik varlık ve ışık sensörüne sahip, isteğe bağlı Master-Slave kombinasyonu harici bir sensöre ihtiyaç duyulmaz ve bir adet Master Mini 300 LED gen3, 6 adete kadar basit aydınlatma armatürünü kontrol edebilir. Bu, yatırımınıza olumlu bir etki yaratmanın yanı sıra, ek enerji tasarrufuna da yol açabilir. Mini 300 LED gen3 aydınlatma armatürü, tek bir kişi tarafından kolayca kurulacak kadar hafiftir. Aydınlatma armatürü ayarları, uzaktan kumanda olarak bir akıllı telefonla veya tabletle zemin düzeyinden bile

değiştirilebilir; böylece yukarıda çalışma gerektirmez. Ücretsiz Mini 300 LED Uygulamasıyla, aydınlatma armatürünün durumunu zeminde dururken bile okuyabilirsiniz. Gömme monteli, yüzey monteli ve alt saçak aydınlatması için uygun olan projektör modelleriyle Mini 300 LED gen3 aydınlatma armatürleri, kurulum maliyetlerini azaltan devrim niteliğinde, yükseltilebilir bir çözümdür.

Genel Bilgiler

Service etiketi	Evet
Değer merdiveni	Teknik özellikler


Çalıştırma ve Elektrik

Giriş Voltajı	- V
Hat Frekansı	- Hz
Koruma sınıfı IEC	-

Mekanik ve Muhafaza

Toplam uzunluk	610 mm
Genel genişlik	460 mm
Genel yükseklik	92 mm
Toplam çap	0 mm
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	92 x 460 x 610 mm
Malzeme	Çelik
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	-
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK08 [5 J saldırılara karşı korunan]

[DIMENSIONALDRAWING]



Aksesuar rengi	Beyaz
Açı	0°
Net Ağırlık (Parça Başı)	5,600 kg

Onay ve Uygulama

CE işareti	Evet
EU RoHS ile uyumludur	Evet

Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	ZBP333 CFRM L560 W410 WH
Tam ürün adı	ZBP333 CFRM L560 W410 WH
Tam ürün kodu	871869699770300
Sipariş kodu	99770300
Malzeme No. (12NC)	910925865292
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8718696997703
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	1
EAN/UPC - Kutu	8718696997703
Ürün ailesi kodu	ZBP333 [MINI 300 LED GEN3 ACC.]