



## ZBP333 | MINI 300 LED GEN3 ACC.

Mini 300 LED gen3-armaturen, een combinatie van een perfect productontwerp en de nieuwste LED-technologie voor uiterst efficiënte lichtopbrengsten, maken van je benzinestation een oriëntatiepunt en helpen je klanten veilig en met visueel comfort een bezoek te brengen. Mini 300 LED gen3, de ultramoderne LED-armaturen met light on demand intelligente bewegingsdetectie, tilt energiebesparing naar een hoger niveau door te dimmen, maar zorgt tegelijkertijd voor voldoende verlichting voor oriëntatie en veiligheid. De lichtscenario's kunnen bij de eerste installatie of tijdens de levensduur van de producten aan je voorkeur worden aangepast. De optionele Master-Slave combinatie met een ingebouwde aanwezigheids- en lichtsensor maakt een externe sensor overbodig en één Master Mini 300 LED gen3 kan tot 6 basisarmaturen aansturen. Dit heeft niet alleen een positief effect op je investering, maar kan ook leiden tot extra energiebesparing. Mini 300 LED gen3 armatuur is zo licht dat hij moeiteloos door één persoon kan worden geïnstalleerd.

Armatuurinstellingen kunnen zelfs vanaf de grond worden gewijzigd met een smartphone of tablet als afstandsbediening, zodat je niet op hoogte hoeft te werken. Met de gratis Mini 300 LED App kan zelfs de status van het armatuur worden afgelezen terwijl je op de vloer staat. De Mini 300 LED gen3-armaturen in inbouw-, opbouw- en schijnwerperuitvoering, geschikt voor verlichting onder overkappingen, vormen een baanbrekende renovatieoplossing die installatiekosten omlaag brengt.

## Algemene informatie

Servicetag	Ja
Waardeschaal	Best

## Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsspanning	- V
Ingangsfrequentie	- Hz
IEC beschermingsklasse	-

## Eigenschappen behuizing en afmetingen

Totale lengte	351 mm
Totale breedte	346 mm
Totale hoogte	100 mm
Totale diameter	0 mm
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	100 x 346 x 351 mm
Materiaal	Staal
Beschermingsklasse	-
IK-classificatie	IK08 [5 J, beschermd tegen vandalisme]

Accessoirekleur	Wit
Hoek	0°
Nettogewicht (per stuk)	5,000 kg

## Keurmerken en classificaties

CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja

## Productgegevens

Productnaam voor bestelling	ZBP333 MB WH SET
Volledige productnaam	ZBP333 MB WH SET
Full EOC	871869699771000
Bestelcode	8718696997710
Materiaaln. (12NC)	910925865293
Lokale code	8718696997710
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/ behuizing	8718696997710
Numerator - Dozen per buitendoos	1
EAN/UPC - Case	8718696997710
Code productfamilie	ZBP333 [MINI 300 LED GEN3 ACC.]

## Maatschets

