



ZBP333 | MINI 300 LED GEN3 ACC.

Luminárias Mini 300 LED gen3, o design perfeito de produto e a mais recente combinação de tecnologia LED para emissões de luz altamente eficientes podem transformar o seu posto de abastecimento de combustível numa referência da marca e ajudar os visitantes a aproximarem-se de forma segura com conforto visual. Mini 300 LED gen3, as luminárias LED de última geração com um sistema de controlo de deteção de movimento inteligente de luz sob demanda elevam a poupança de energia a novos níveis com a regulação, mas, ao mesmo tempo, assegurando iluminação suficiente para orientação e segurança. Os cenários de iluminação podem ser adaptados à sua preferência na primeira instalação ou durante a vida útil dos produtos. Com a combinação opcional de Mestre-Escravo com um sensor de luz e de presença integrado não é necessário um sensor externo e um Master Mini 300 LED gen3 pode controlar até 6 luminárias básicas. Não só isto terá um impacto positivo no seu investimento, mas também pode gerar uma poupança de energia adicional. A

luminária Mini 300 LED gen3 é tão leve que pode ser instalada sem esforço por uma pessoa. As definições da luminária podem ser alteradas até mesmo no nível do solo usando um smartphone ou tablet como controlo remoto, eliminando a necessidade de trabalhar em altura. Com a aplicação gratuita Mini 300 LED, até o estado da luminária pode ser lido enquanto está imóvel no chão. As luminárias Mini 300 LED gen3, em versões de montagem encastrada, montagem em superfície e iluminação com projetores, são adequadas para iluminação de cobertura e uma solução de adaptação inovadora que reduz os custos de instalação.

Informações gerais

Service tag	Sim
Escala de valor	Especificação

Funcionamento e características elétricas

Tensão de entrada	- V
Frequência de linha	- Hz
Classe de proteção IEC	-

Características mecânicas e compartimento

Comprimento global	351 mm
Largura total	346 mm
Altura total	100 mm
Diâmetro global	0 mm
Dimensões (Altura x largura x profundidade)	100 x 346 x 351 mm
Material	Aço
Código de proteção de entrada	-
Código de proteção mecânica contra impactos	IK08 [5 J protegido contra vandalismo]

Cor do acessório	Branco
Ângulo	0°
Peso líquido (Peça)	5,000 kg

Aprovação e aplicação

Marca CE	Sim
Em conformidade com RoHS da UE	Sim

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	ZBP333 MB WH SET
Nome do produto completo	ZBP333 MB WH SET
Código do produto completo	871869699771000
Código de encomenda	99771000
N.º material (12NC)	910925865293
Numerador - Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - Produto/caixa	8718696997710
Numerador - Embalagens por caixa exterior	1
EAN/UPC - Caso	8718696997710
Código da família de produtos	ZBP333 [MINI 300 LED GEN3 ACC.]

Desenho dimensional

