



Mini 300 LED gen3

ZBP333 MB WH SET

ZBP333 | Mini 300 LED gen3.ACC

Svietidlá Mini 300 LED gen3, dokonalý dizajn produktu a kombinácia najnovšej LED technológie pre vysoko efektívny svetelný výkon dokážu premeniť vašu čerpaciu stanicu na značkovú dominantu a pomôcť návštevníkom bezpečne sa k nej priblížiť s vizuálnym komfortom. Mini 300 LED gen3, najmodernejšie LED svietidlá s inteligentným systémom riadenia svetla na požiadanie pomocou snímania pohybu, posúvajú úsporu energie na novú úroveň vďaka stmievaniu, ale zároveň zabezpečujú dostatočné osvetlenie pre orientáciu a bezpečnosť. Svetelné scenáre je možné prispôbiť vašim preferenciám pri prvej inštalácii alebo počas životnosti produktov. Voliteľná kombinácia master-slave s integrovaným pohybovým snímačom a snímačom svetla odstraňuje potrebu špeciálnych snímačov. Jedno svietidlo Mini 300 LED gen3 Master dokáže ovládať až 6 základných svietidiel. Nielenže to bude mať pozitívny vplyv na vašu investíciu, ale môže to viesť aj k dodatočnej úspore energie. Svetidlo Mini 300 LED gen3 je také ľahké, že ho bez námahy nainštaluje jedna osoba. Nastavenia svietidla je možné meniť dokonca aj zo zeme pomocou smartfónu alebo tabletu ako diaľkového ovládača, čím sa eliminuje potreba pracovať vo výškach. Bezplatná aplikácia Mini 300 LED dokonca umožňuje zo zeme načítať aj stav svietidla. Svetidlá Mini 300 LED gen3 k dispozícii ako vstavané a prisadené verzie alebo ako svetlomety. Sú vhodné na použitie ako stropné osvetlenie pod krytom a prinášajú prelomové riešenie na výmenu, ktoré znižuje náklady na montáž.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie		Sietová frekvencia	
Servisná značka	Áno	Sietová frekvencia	- Hz
Hodnotový rebríček	Technické údaje	Trieda ochrany IEC	-
Prevádzkové a elektrické		Mechanické časti a teleso	
Vstupné napätie	- V	Celková dĺžka	351 mm
		Celková šírka	346 mm

Mini 300 LED gen3

Celková výška	100 mm
Celkový priemer	0 mm
Rozmery (výška x šírka x hĺbka)	100 x 346 x 351 mm
Materiál	Oceľ
Krytie IP	-
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK08 [5 J, chránené pred vandalizmom]
Farba príslušenstva	Biela
Uhol	0°
Čistá hmotnosť (kus)	5,000 kg

Schválenie a použitie

Značka CE	Áno
V súlade s požiadavkami EU RoHS	Áno

Údaje o produkte

Objednávkový názov produktu	ZBP333 MB WH SET
Úplný názov produktu	ZBP333 MB WH SET
Úplný kód produktu	871869699771000
Objednávkový kód	99771000
Č. materiálu (12NC)	910925865293
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8718696997710
Čitateľ – počet balení v krabici	1
EAN/UPC – balenie	8718696997710
Kód radu produktov	ZBP333 [Mini 300 LED gen3.ACC]

Rozmerový obrázok

