



Maxos fusion

LL500Z BA WH

LL500Z | Maxos fusion Acc., Λευκό

Το Maxos fusion είναι ένα εύκολα προσαρμοζόμενο σύστημα γραμμικού φωτισμού LED ράγας, που προσφέρει φωτισμό άριστης ποιότητας, ενώ εξοικονομεί το μισό και πλέον ενεργειακό κόστος σε σύγκριση με τους συμβατικούς λαμπτήρες φθορισμού. Για εφαρμογές καταστημάτων, μια σειρά από γραμμικά πάνελ, μη γραμμικές μονάδες και σποτ, μπορούν να τοποθετηθούν συνδυαστικά στη ράγα και να ανάδειξουν τα εμπορευμάτα σας. Για βιομηχανικές εφαρμογές, βασικός στόχος είναι η μείωση του κόστους εγκατάστασης και συντήρησης, με τη χρήση λιγότερων γραμμικών πάνελ. Χάρη στην ηλεκτρολογική διαμόρφωση και τη δυναμικότητα έως και 13 καλωδίων, την ελευθερία τοποθέτησης των φωτιστικών όπως απαιτείται, καθώς και την ενσωμάτωση άλλων υπηρεσιών ή υλικού τρίτων κατασκευαστών, το σύστημα σας επιτρέπει να μειώσετε τον συνωστισμό στην οροφή. Μπορεί, επίσης, να διαμορφωθεί εύκολα εκ νέου, ώστε να εξυπηρετήσει μελλοντικές αλλαγές στη διάταξη του χώρου. Η υποδομή διαθέτει δυνατότητα ενσωμάτωσης αισθητήρων για συλλογή δεδομένων, παρέχοντάς σας τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε αναλυτικές πληροφορίες για την υποστήριξη της επιχείρησής σας.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες			
Επκέτα σέρβις	Ναι	Συνολικό πλάτος	62,3 mm
Κλίμακα αξίας	Προδιαγραφές	Συνολικό ύψος	14,7 mm
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας		Συνολική διάμετρος	0 mm
Τάση εισόδου	220 έως 240 V	Διαστάσεις (Υψος x Πλάτος x Βάθος)	15 x 62 x 309 mm
Line Frequency	50 to 60 Hz	Υλικό	Χάλυβας
Κατηγορία προστασίας IEC	Κατηγορία ασφαλείας I	Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP20 [Με προστασία για δάχτυλα]
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβάλημα		Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις	IK02 [0,2 J Τυπικό]
Συνολικό μήκος	309,4 mm	Χρώμα εξαρτήματος	Λευκό
		Γωνία	0°
		Καθαρό βάρος (πεμάχιο)	0,370 kg

Έγκριση και Εφαρμογή	
Σήμανση CE	Ναι
Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ	Ναι
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγωγίας προϊόντος	LL500Z BA WH
Πλήρες όνομα προϊόντος	LL500Z BA WH
Full EOC	871869699833500
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	LL500ZBAWH
Κωδικός παραγωγίας	99833500

Αρ. υλικού (12NC)	910925865356
Τοπικός κωδικός	LL500ZBAWH
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8718696998335
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	1
EAN/UPC - Κιβώτιο	8718696998335
Κωδικός ονομασίας σειράς	LL500Z [Maxos fusion Acc.]

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων

