



Maxos fusion

LL500Z BA SI

LL500Z | Maxos fusion Acc., Strieborná

Maxos fusion je prispôsobiteľný LED lištový systém, ktorý ponúka vynikajúcu kvalitu svetla a súčasne znižuje náklady na energiu o viac než polovicu v porovnaní so žiarivkovou verziou. Pre použitie v obchode je možné rad lineárnych panelov, nelineárnych modulov a bodových svietidiel jednoducho začleniť do lišty, vďaka čomu sa váš tovar bude trblietať a vynikať. Pri priemyselnom použití je v stredobode pozornosti znižovanie nákladov na montáž a údržbu použitím menšieho počtu lineárnych panelov. Systém umožňuje prehľadnú a čistú elektrickú inštaláciu až pre 13 vodičov, s možnosťou priestorového nastavenia svietidiel podľa potreby a začlenením služieb/zariadení tretích strán. Takisto umožňuje jednoduchú zmenu konfigurácie v prípade zmeny technického rozloženia. Infraštruktúra umožňuje integráciu senzorov na zber údajov, vďaka čomu môžete používať prínosné štruktúrované informácie na podporu vášho podnikania.

Údaje o produkte

| Všeobecné informácie | |
|---------------------------|-----------------------|
| Servisná značka | Áno |
| Hodnotový rebríček | Technické údaje |
| Prevádzkové a elektrické | |
| Vstupné napätie | 220 až 240 V |
| Sieťová frekvencia | 50 to 60 Hz |
| Trieda ochrany IEC | Bezpečnostná trieda I |
| Mechanické časti a teleso | |
| Celková dĺžka | 309,4 mm |
| Celková šírka | 62,3 mm |
| Celková výška | 14,7 mm |

| Celkový priemer | 0 mm |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Rozmery (výška x šírka x hĺbka) | 15 x 62 x 309 mm |
| Materiál | Oceľ |
| Krytie IP | IP20 [Ochrana pred dotykom rúk] |
| Kód krytia IP (mechanický náraz) | IK02 [0,2 J, štandardné] |
| Farba príslušenstva | Strieborná |
| Uhol | - |
| Čistá hmotnosť (kus) | 0,370 kg |
| Schválenie a použitie | |
| Značka CE | Áno |
| V súlade s požiadavkami EU RoHS | Áno |

Maxos fusion

| Údaje o produkte | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Objednávkový názov produktu | LL500Z BA SI |
| Úplný názov produktu | LL500Z BA SI |
| Úplný kód produktu | 871869699835900 |
| Objednávkový kód | 99835900 |
| Č. materiálu (12NC) | 910925865358 |
| Čitateľ – množstvo kusov v balení | 1 |

| | |
|----------------------------------|----------------------------|
| EAN/UPC – produkt/puzdro | 8718696998359 |
| Čitateľ – počet balení v krabici | 1 |
| EAN/UPC – balenie | 8718696998359 |
| Kód radu produktov | LL500Z [Maxos fusion Acc.] |

Rozmerový obrázok

