



FlexBlend, suspensa

SP340Z CP BK

SP340Z | FLEXBLEND S&S ACCESSORIES, - V, Preto

A Philips FlexBlend é uma atraente família de luminárias montadas em superfície e suspensas, em conjunto com a Flexblend encastrada. A gama de luminárias permite que os proprietários de edifícios melhorem as suas operações de iluminação, disponibilizando iluminação. Conforme às normas de escritório com um retorno do investimento num prazo entre 3 e 4 anos. A FlexBlend fornece a flexibilidade necessária através da adaptabilidade do design. Isto permite instalar facilmente as luminárias no local, em qualquer momento. Mesmo quando a atual luminária é suspensa, amanhã pode ser adaptada para uma instalação montada em superfície no local. O contrário também é possível. A gama de luminárias montadas em superfície e suspensas ajusta-se a vários espaços de escritório diferentes, tais como escritório "open space", corredores, receção ou salas de reunião. A FlexBlend está disponível em linhas de produtos e de forma independente, utilizando o mesmo módulo de iluminação. Isto possibilita a opção de utilização da FlexBlend de forma independente hoje e como parte de uma linha amanhã. O controlador está integrado na luminária. Dado que a tecnologia está em rápida mudança, também é expectável que a solução de iluminação ideal esteja pronta para incorporar inovações que podem ajudar a otimizar ainda mais as operações. Por este motivo, a FlexBlend tem disponíveis todas as opções de conectividade e opções preparadas para o futuro. Pode ser emparelhada com sistemas de iluminação baseados em software, tais como o Interact PoE e Interact Pro, e/ou inovações de sensores existentes ou futuras. A gama de luminárias está, desta forma, preparada para o futuro e pode ser fornecida sem qualquer componente de sistema, podendo ser atualizada no local numa fase posterior. Uma oportunidade interessante para novas instalações e renovações.

FlexBlend, suspensa

Avisos e Segurança

- O produto tem o grau de proteção IP20 e, como tal, não está protegido contra a entrada de água. Por conseguinte, recomendamos vivamente que o ambiente no qual a luminária vai ser instalada seja devidamente verificado.
- Se a recomendação anterior não for seguida e entrar água nas luminárias, a Philips/Signify não pode garantir a ausência de falhas e a garantia de produto será anulada.

Dados do produto

Informações gerais	
Service tag	Sim
Escala de valor	Performance
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Tensão de entrada	- V
Frequência de linha	- Hz
Classe de proteção IEC	-
Características mecânicas e compartimento	
Altura total	70 mm
Material	Polycarbonato
Código de proteção de entrada	-
Código de proteção mecânica contra impactos	-
Cor do acessório	Preto
Ângulo	-
Peso líquido (Peça)	0,360 kg

Aprovação e aplicação	
Marca CE	Sim
Em conformidade com RoHS da UE	Sim
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	SP340Z CP BK
Nome do produto completo	SP340Z CP BK
Código do produto completo	871951410604800
Código de encomenda	10604800
N.º material (12NC)	910925867345
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8719514106048
Numerador – Embalagens por caixa exterior	1
EAN/UPC – Caso	8719514106048
Código da família de produtos	SP340Z [FLEXBLEND S&S ACCESSORIES]

