



# FlexBlend, suspendida

## SP340Z SMTT L1500

SP340Z | FLEXBLEND S&S ACCESSORIES, - V

Philips FlexBlend es una atractiva familia de luminarias montadas en superficie y suspendidas, que se une a FlexBlend empotrable. La gama de luminarias permite a los propietarios del edificio ofrecer una iluminación que cumple las normativas de oficina y un plazo de amortización de menos de 3 a 4 años. FlexBlend proporciona la flexibilidad necesaria a través de la adaptabilidad en el diseño. Esto brinda la posibilidad de instalar fácilmente las luminarias sobre el terreno, en cualquier momento. Incluso si la luminaria está suspendida actualmente, en el futuro se puede adaptar en el recinto a una instalación montada en superficie. Y al revés. La gama de luminarias montadas en superficie y suspendidas se adapta a muchos espacios de oficina distintos, como oficinas de planta abierta, pasillos, recepción o salas de reuniones. FlexBlend está disponible tanto en líneas como de forma independiente, utilizando el mismo módulo de iluminación. Esto brinda la opción a los usuarios de utilizar FlexBlend como individual en la actualidad y como línea en el futuro. El sensor está integrado en la luminaria. Dado que la tecnología evoluciona con rapidez, también se espera que la solución de iluminación ideal esté preparada para incorporar las innovaciones que puedan ayudar a optimizar aún más las operaciones. Por este motivo, FlexBlend mantiene disponibles todas las opciones de conectividad y preparadas para el futuro. Puede emparejarse con sistemas de gestión de la iluminación basados en software como Interact PoE e InterAct Pro o las innovaciones de sensores existentes y futuras. Por tanto, esta gama de luminarias está preparada para el futuro y se puede suministrar sin ningún sistema de control y, en una próxima fase, sobre el terreno puede actualizarse. Una oportunidad atractiva para instalaciones nuevas y renovaciones.

### Advertencias y seguridad

- El producto es IP20 y, como tal, no está protegido contra el ingreso de agua; recomendamos encarecidamente que se compruebe adecuadamente el entorno en el que se vaya a instalar la luminaria.
- Si no se sigue el consejo anterior y entra agua en las luminarias, Philips/Signify no puede garantizar que no se produzcan fallos, y la garantía del producto quedará anulada.

# FlexBlend, suspendida

## Datos del producto

Información general	
Service tag	Sí
Escalera de valor	Óptima

  

Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	- V
Line Frequency	- Hz
Clase de protección IEC	-

  

Mecánicos y de carcasa	
Longitud global	1.500 mm
Material	Acero inoxidable
Código de protección de entrada	-
Índice de protección frente a choque mecánico	-
Color de accesorio	-
Ángulo	-
Peso neto (pieza)	0,250 kg

Aprobación y aplicación	
Marca CE	Sí
Conforme con EU RoHS	Sí

  

Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	SP340Z SMTT L1500
Nombre completo del producto	SP340Z SMTT L1500
Full EOC	871951410691800
Código de pedido	10691800
Código 12NC	910925867433
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8719514106918
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	1
Embalaje con código EAN/UPC	8719514106918
Código de gama de producto	SP340Z [FLEXBLEND S&S ACCESSORIES]

