



- V

A Philips FlexBlend é uma atraente família de luminárias montadas em superfície e suspensas, em conjunto com a Flexblend encastrada. A gama de luminárias permite que os proprietários de edifícios melhorem as suas operações de iluminação, disponibilizando iluminação. Conforme às normas de escritório com um retorno do investimento num prazo entre 3 e 4 anos. A FlexBlend fornece a flexibilidade necessária através da adaptabilidade do design. Isto permite instalar facilmente as luminárias no local, em qualquer momento. Mesmo quando a atual luminária é suspensa, amanhã pode ser adaptada para uma instalação montada em superfície no local. O contrário também é possível. A gama de luminárias montadas em superfície e suspensas ajusta-se a vários espaços de escritório diferentes, tais como escritório "open space", corredores, receção ou salas de reunião. A FlexBlend está disponível em linhas de produtos e de forma independente, utilizando o mesmo módulo de iluminação. Isto possibilita a opção de utilização da FlexBlend de forma independente hoje e como parte de uma linha amanhã. O controlador está integrado na luminária. Dado que a tecnologia está em rápida mudança, também é expectável que a solução de iluminação ideal esteja pronta para incorporar inovações que podem ajudar a

otimizar ainda mais as operações. Por este motivo, a FlexBlend tem disponíveis todas as opções de conectividade e opções preparadas para o futuro. Pode ser emparelhada com sistemas de iluminação baseados em software, tais como o Interact PoE e Interact Pro, e/ou inovações de sensores existentes ou futuras. A gama de luminárias está, desta forma, preparada para o futuro e pode ser fornecida sem qualquer componente de sistema, podendo ser atualizada no local numa fase posterior. Uma oportunidade interessante para novas instalações e renovações.

Avisos e Segurança

- O produto tem o grau de proteção IP20 e, como tal, não está protegido contra a entrada de água. Por conseguinte, recomendamos vivamente que o ambiente no qual a luminária vai ser instalada seja devidamente verificado.
- Se a recomendação anterior não for seguida e entrar água nas luminárias, a Philips/Signify não pode garantir a ausência de falhas e a garantia de produto será anulada.

Informações gerais

Service tag	Sim
Escala de valor	Performance

Aprovação e aplicação

Marca CE	Sim
Em conformidade com RoHS da UE	Sim

Funcionamento e características elétricas

Tensão de entrada	- V
Frequência de linha	- Hz
Classe de proteção IEC	-

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	SP340Z SW2T L1500
Nome do produto completo	SP340Z SW2T L1500
Código do produto completo	871951410692500
Código de encomenda	10692500
N.º material (12NC)	910925867434
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - Produto/caixa	8719514106925
Numerador – Embalagens por caixa exterior	1
EAN/UPC - Caso	8719514106925
Código da família de produtos	SP340Z [FLEXBLEND S&S ACCESSORIES]

Características mecânicas e compartimento

Comprimento global	1.500 mm
Material	Aço inoxidável
Código de proteção de entrada	-
Código de proteção mecânica contra impactos	-
Cor do acessório	-
Ângulo	-
Peso Líquido (Peça)	0,250 kg

Documentos Relacionados

Documentos e certificados	Nome do Documento	Transferir
Tender text	Tender_Text_910925867434_pt_PT.txt	Transferir 

