



# KeyLine, monté en surface et suspendu

## SP350Z EP WH

SP350Z | KeyLine, - V, Blanc

Aujourd'hui, de nombreux propriétaires de bureaux et concepteurs d'éclairage de bureau préfèrent les lignes de lumière. La raison est simple. Outre leur design minimaliste, elles offrent bien plus de choix et de flexibilité. Lignes et luminaires longs ou courts, luminaires autonomes, formes diverses et couleurs variés, tout est possible. Et avec KeyLine, tous ces avantages sont proposés à un prix compétitif, dans le respect des normes d'éclairage de bureaux. KeyLine est une superbe ligne de lumière au design épuré et minimaliste, dont le puissant flux lumineux éclaire brillamment les espaces de bureau. Mais avec un faible niveau d'éblouissement, elle séduit également les yeux et est conforme à la norme UGR19. Elle est donc idéale pour les applications linéaires, ainsi que pour les luminaires suspendus autonomes ou les luminaires à montage en surface. Cette gamme offre une flexibilité maximale et une infinité de possibilités. La flexibilité de conception de KeyLine se traduit par différentes longueurs, couleurs et flux lumineux, y compris des formes en L, ainsi que des lignes droites. Tous ces modèles affichent une efficacité élevée pouvant atteindre 130 lm/W et peuvent être mis à niveau avec une connectivité et un contrôle sans fil. Ajoutez à cela des prix attractifs qui confèrent à la gamme KeyLine un excellent rapport qualité/prix qui vous garantit un coût total de possession exceptionnel.

### Mises en garde et sécurité

- Les luminaires KeyLine répondent aux critères de classification IP20 et ne sont pas protégés contre les infiltrations d'eau. Nous recommandons vivement de vérifier si l'environnement dans lequel le luminaire doit être installé est approprié.
- Si, malgré l'avertissement de la classification IPX0, les luminaires subissent des infiltrations d'eau, Philips et Signify ne peuvent pas garantir la sécurité ou l'absence de pannes. Dans ce cas, la garantie du produit deviendra nulle et non avenue.

### Données du produit

## KeyLine, monté en surface et suspendu

Informations générales	
Valeur ajoutée	Performance

  

Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	- V
Fréquence linéaire	- Hz
Classe de protection CEI	-

  

Mécanique et boîtier	
Longueur totale	70 mm
Largeur totale	2,5 mm
Hauteur totale	70 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	70 x 3 x 70 mm
Matériaux	Acier
Indice de protection	-
Protection contre les chocs mécaniques	-
Couleur des accessoires	Blanc
Angle	-
Poids net (pièce)	0,225 kg

Approbation et application	
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui

  

Données du produit	
Nom du produit de la commande	SP350Z EP WH
Nom de produit complet	SP350Z EP WH
Code EOC	871951462405400
Code de commande	8719514624054
Code 12NC	910925868341
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8719514624054
Conditionnement par carton	1
Codes EAN/UPC - Boîte	8719514624054
Code famille de produits	SP350Z [KeyLine]

