



- V, Hvit

I disse dager foretrekker mange kontoreiere og kontorbelysningsdesignere linjer med lys. Grunnen er enkel. Ikke bare har lyslinjene en minimalistisk design, de gir også langt flere valgmuligheter og økt fleksibilitet. Korte eller lange linjer og armaturer, frittstående armaturer, forskjellig optikk inkludert asymmetrisk, forskjellige former og til og med en rekke farger; alt er mulig. Og med KeyLine får du alle disse fordelene til en konkurransedyktig pris samtidig som lyslinjene samsvarer med reglene for kontorbelysning. KeyLine er et suverent utvalg av lyslinjer med slank, minimalistisk design og høy lyseffekt som skaper lyse kontorlokaler. Men med komfortable, lave nivåer av blinding er den også lett for øyet og overholder UGR19. Det gjør at KeyLine passer perfekt på lineære bruksområder så vel som til frittstående hengende eller overflatemonterte armaturer (tilbehør bestilles separat). En serie som tilbyr den ultimate fleksibiliteten og ubegrensede muligheter. KeyLine gir designfleksibilitet med ulike lengder, farger og lyseffekter – inkludert L-former og rette linjer. Alle med høy effektivitet opptil 142 lm/W, og mulighet for å oppgradere med trådløs tilkobling og kontroll. Kombinert med attraktive priser gir KeyLine enestående valuta for pengene, noe som sikrer en svært god TCO.

Advarsler og sikkerhet

- KeyLine-lysarmatur har klassifiseringen IP20 og er ikke beskyttet mot vanninntrenging. Vi anbefaler derfor på det sterkeste at det foretas en kontroll av hvor egnet monteringsmiljøet er der armaturen skal monteres.
- Hvis lysarmaturene, til tross for advarselen om IPX0-klassifiseringen, utsettes for vanninntrenging, kan ikke Philips og Signify garantere eller hindre feil. Som følge vil produktgarantien ikke gjelde og bli ugyldig.

Generell informasjon

Verditrapp	Effekt
------------	--------

Drift og elektronikk

Inngangsspenning	- V
Line Frequency	- Hz
IEC-beskyttelsesklasse	-

Mekanikk og innfatning

Total lengde	70 mm
Total bredde	2,5 mm
Total høyde	70 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)	70 x 3 x 70 mm
Materialer	Stål
Ingress beskyttelseskode	-
Mekanisk støtbeskyttelseskode	-
Tilbehørsfarge	Hvit

Vinkel	-
Nettovekt (stykk)	0,225 kg

Godkjenning og bruksområde

CE-merke	Ja
I samsvar med EU RoHS	Ja

Produktdata

Produktnavn for bestilling	SP350Z EP WH
Fullstendig produktnavn	SP350Z EP WH
Full EOC	871951462405400
Bestillingskode	910925868341
Materialenr. (12NC)	910925868341
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8719514624054
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8719514624054
Produktseriekode	SP350Z [KeyLine]

Relaterte dokumenter

Dokumenter og sertifikater	Dokumentnavn	Last ned
Installation Instructions	KeyLine-InstallationInstruction.pdf	Last ned 

