



KeyLine, montaj la suprafață și suspendat

SP350Z EP BK

SP350Z | KeyLine, - V, Negru

În zilele noastre, mulți proprietari de birouri și designeri de iluminat pentru birouri preferă liniile de lumină. Motivul este simplu. Nu numai că liniile de lumină au un design minimalist, dar oferă, de asemenea, mult mai multe opțiuni și flexibilitate. Liniile și aparate de iluminat scurte sau lungi, aparate de iluminat independente, optice diferite inclusiv asimetrice, forme diferite și chiar o varietate de culori; orice este posibil. Și cu KeyLine, toate aceste beneficii vin la un preț competitiv, respectând în același timp normele de iluminat pentru birou. KeyLine este o gamă superbă de linii de lumină, cu un design subțire, minimalist și o putere mare de iluminare pentru cele mai luminoase spații de lucru. Dar cu niveluri confortabile și scăzute de orbire, este, de asemenea, ușor de privit și respectă UGR19. Acest lucru face KeyLine să fie alegerea ideală pentru aplicații liniare, precum și pentru aparate de iluminat autonome suspendate sau montate pe suprafață (accesoriile vor fi comandate separat). O gamă care oferă flexibilitate supremă și posibilități nelimitate. Flexibilitatea designului KeyLine vine sub formă de diferite lungimi, culori și luminozități - inclusiv forme în L, precum și linii drepte. Toate cu eficiență ridicată de până la 142 lm/W și opțiunea de actualizare cu conectivitate și control wireless. La acest preț atractiv se adaugă și faptul că, cu KeyLine, vă puteți bucura, de asemenea, de o valoare excelentă, care asigură un cost total de deținere superb.

Warnings and safety

- Aparatele de iluminat KeyLine au clasificarea IPX0 și nu sunt protejate împotriva pătrunderii apei. Recomandăm cu insistență verificarea caracterului adecvat al mediului de instalare.
- Dacă, în pofida avertizării privind clasificarea IPX0, aparatele de iluminat sunt expuse la infiltrarea cu apă, Philips și Signify nu pot garanta siguranța sau preveni defectarea. În această situație, garanția produsului nu se aplică și devine nulă.

Catalog de date

KeyLine, montaj la suprafață și suspendat

Informații generale	
Tier	Performanță

Funcționare și sistem electric	
Tensiune de intrare	- V
Frecvență linie	- Hz
Clasă de protecție IEC	-

Sistem mecanic și carcasă	
Lungime totală	70 mm
Lățime totală	2,5 mm
Înălțime totală	70 mm
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)	70 x 3 x 70 mm
Material	Oel
Cod protecție împotriva infiltrărilor	-
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	-
Culoare accesoriu	Negru
Unghi	-
Greutate netă (bucată)	0,225 kg

Aprobare și aplicație	
Marcaj CE	Da
În conformitate cu RoHS	Da

Date despre produs	
Nume comandă produs	SP350Z EP BK
Numele complet al produsului	SP350Z EP BK
Full EOC	871951462406100
Cod de comandă	62406100
Număr material (12NC)	910925868342
Numărător – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8719514624061
Numărător SAP – Pachete per exterior	1
EAN/UPC – Cutie	8719514624061
Cod familie de produse	SP350Z [KeyLine]

