



KeyLine, pinta- asennettava ja ripustettava

SP350Z CMB

SP350Z | KeyLine, - V

Nykyään monet toimistojen omistajat ja toimistovalaisuksen suunnittelijat suosivat valojonoja. Syy on yksinkertainen: Valojonot tarjoavat tyylikkään minimalistisen ja helposti mukautettavan valaistusratkaisun. Vaihtoehtoja on loputtomasti: valaisimet voidaan asentaa jonoon tai erillisinä valaisimina, valojonoista voidaan tehdä lyhyitä tai pitkiä ja saatavilla on lukuisia erilaisia optiikoita, myös epäsymmetrisiä. KeyLine tarjoaa kaikki nämä edut kilpailukykyiseen hintaan ja täyttää toimistovalaistusta koskevat vaatimukset. KeyLine on loistava valaisintuoteperhe, jossa on virtaviivainen, minimalistinen muotoilu ja korkea valovirta. KeyLine-valaisimien häikäisytaaso on matala ja valo on miellyttävää silmille, mikä takaa toimistoyhteensopivuuden (UGR19). KeyLine sopii erinomaisesti valojonoon asennettavaksi, mutta se voidaan asentaa myös erillisenä valaisimena, joko ripustettavana tai pinta-asennettavana (lisätarvikkeet on tilattava erikseen). KeyLine-tuotevalikoima tarjoaa rajattomasti mahdollisuuksia. KeyLine-valaisimia on saatavilla eri pituuksilla, väreillä ja valovirroilla. Ne voidaan asentaa suoran valojonon lisäksi vaikkapa L-kirjaimen muotoon. KeyLinen valotehokkuus on jopa 142 lm/W. Energiaa voidaan säästää vieläkin enemmän, jos KeyLine yhdistetään älykkääseen valaistuksenohjausjärjestelmään. KeyLinen erinomainen hintalaatusuhde takaa houkuttelevat kokonaiskustannukset.

Rajoitukset ja turvallisuus

- KeyLine-valaisinten suojausluokka on IPX0, eikä sitä ole sellaisenaan suojattu vedeltä. Tämä tulee ottaa huomioon asennuspaikka valittaessa.
- Jos valaisimet altistuvat vedelle, Philips ja Signify eivät voi taata tuotteen turvallisuutta tai virheetöntä toimintaa. Tuotetakuu raukeaa automaattisesti.

KeyLine, pinta-asennettava ja ripustettava

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Arvoasteikko	Tehokas
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tulojännite	- V
Verkkotaajuus	- Hz
Suojausluokka IEC	-
Mekaaniset tiedot ja runko	
Kokonaispituus	70 mm
Kokonaisleveys	36 mm
Kokonaiskorkeus	7 mm
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	7 x 36 x 70 mm
Materiaali	Ruostumaton teräs
Suojausluokan koodi	-
Iskunkestävyysluokka	-
Lisävarusteen väri	-
Kulma	-
Nettopaino	0,020 kg

Merkinnät ja luokitukset	
CE-merkintä	Kyllä
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä

Tuotetiedot	
Tuoteverion nimi	SP350Z CMB
Tuoteverion nimi	SP350Z CMB
EOC-koodi	871951462409200
Sähkönumero	4250680
12NC-koodi	910925868345
12NC-koodi	910925868345
Sähkönumero	4250680
Pakkauksia laatikossa	1
Tuotepakkauksen EAN-koodi	8719514624092
Tuotepakkausten määrä laatikossa	1
Laatikon EAN-koodi	8719514624092
Tuoteperheen koodi	SP350Z [KeyLine]

