



Maxos fusion

LL512T 4x2.5+2x1.5 Gen2 WH

LL512T | Maxos fusion Rail

A Maxos fusion adaptálható, kiváló megvilágítást biztosító LED-es sínes rendszer, melynek használatával több mint felére csökkenthető az energiaköltség a fénycsöves megoldásokhoz képest. Üzlethelyiségekben a sinbe gond nélkül beépíthetők a lineáris panelcsalád tagjai, nem lineáris modulok és spotgarnitúrák is, így a ragyogó megvilágítással szépen kiemelhetők a termékek. Ipari alkalmazásoknál a legfőbb cél a beszerelési és karbantartási költségek csökkentése a kevesebb lineáris panel használatának köszönhetően. A legfeljebb 13 vezetékkel álló elektromos rendszer, a lámpatestek igény szerinti elhelyezhetősége, valamint más szolgáltatások, illetve hardverek integrálásának lehetősége elősegíti a rendezettebb mennyezeti kialakítást. Egyszerűen átkonfigurálható, így a világítási rendszer könnyen hozzáigazítható a későbbi térbeosztás-változtatásokhoz. Az infrastruktúra alkalmas érzékelők integrálására adatgyűjtési céllal, ami lehetőséget biztosít vállalkozásának arra, hogy célirányos és részletes információkhoz jusson.

Termék adatok

Általános információ	
Szervizcímke	Igen
Értéklétra	Jellemzők
Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály
Mechanika és tokozás	
Teljes hossz	1 138 mm
Teljes szélesség	62 mm

Teljes magasság	42 mm
Méreték (magasság × szélesség × mélység)	42 x 62 x 1138 mm
Anyag	Acél
Por és víz elleni védelem kódja	IP20 [Ujjak behatolása ellen védett]
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK02 [0,2 J standard]
A tartozék színe	Fehér
Szög	-
Nettó tömeg (darab)	1,272 kg
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
CE jelölés	Igen

Maxos fusion

Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	LL512T 4x2.5+2x1.5 Gen2 WH
Teljes terméknév	LL512T 4x2.5+2x1.5 Gen2 WH
Full EOC	872016942516399
Rendelési kód	42516399
Cikkszám (12NC)	910925869411

Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8720169425163
Számláló – csomag külső dobozonként	10
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8719514772014
Termékcsalád kódja	LL512T [Maxos fusion Rail]

Méretezett rajza

