



# Maxos fusion

## LL512T 4x2.5+2x1.5 Gen2 SI

### LL512T | Maxos fusion Rail

A Maxos fusion adaptálható, kiváló megvilágítást biztosító LED-es sínes rendszer, melynek használatával több mint felére csökkenthető az energiaköltség a fénycsöves megoldásokhoz képest. Üzlethelyiségekben a sinbe gond nélkül beépíthetők a lineáris panelcsalád tagjai, nem lineáris modulok és spotgarnitúrák is, így a ragyogó megvilágítással szépen kiemelhetők a termékek. Ipari alkalmazásoknál a legfőbb cél a beszerelési és karbantartási költségek csökkentése a kevesebb lineáris panel használatának köszönhetően. A legfeljebb 13 vezetékkel álló elektromos rendszer, a lámpatestek igény szerinti elhelyezhetősége, valamint más szolgáltatások, illetve hardverek integrálásának lehetősége elősegíti a rendezettebb mennyezeti kialakítást. Egyszerűen átkonfigurálható, így a világítási rendszer könnyen hozzáigazítható a későbbi térbeosztás-változtatásokhoz. Az infrastruktúra alkalmas érzékelők integrálására adatgyűjtési céllal, ami lehetőséget biztosít vállalkozásának arra, hogy célirányos és részletes információkhoz jusson.

### Termék adatok

Általános információ	
Szervizcímke	Igen
Értéklétra	Jellemzők
Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály
Mechanika és tokozás	
Teljes hossz	1 138 mm
Teljes szélesség	62 mm

Teljes magasság	42 mm
Méreték (magasság × szélesség × mélység)	42 x 62 x 1138 mm
Anyag	Acél
Por és víz elleni védelem kódja	IP20 [Ujjak behatolása ellen védett]
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK02 [0,2 J standard]
A tartozék színe	Ezüst
Szög	-
Nettó tömeg (darab)	1,272 kg
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
CE jelölés	Igen

## Maxos fusion

Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen
<b>Termékadatok</b>	
A termék megrendelési neve	LL512T 4x2.5+2x1.5 Gen2 SI
Teljes terméknev	LL512T 4x2.5+2x1.5 Gen2 SI
Full EOC	872016942522499
Rendelési kód	42522499
Cikkszám (12NC)	910925869417

Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8720169425224
Számláló – csomag külső dobozonként	10
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8719514772076
Terméksalád kódja	LL512T [Maxos fusion Rail]

### Méretezett rajza

