



Maxos fusion

LL523T 4x2.5 +8x1.5 Gen2 BK

LL523T | Maxos fusion Rail

A Maxos fusion adaptálható, kiváló megvilágítást biztosító LED-es sínes rendszer, melynek használatával több mint felére csökkenthető az energiaköltség a fénycsöves megoldásokhoz képest. Üzlethelyiségekben a sinbe gond nélkül beépíthetők a lineáris panelcsalád tagjai, nem lineáris modulok és spotgarnitúrák is, így a ragyogó megvilágítással szépen kiemelhetők a termékek. Ipari alkalmazásoknál a legfőbb cél a beszerelési és karbantartási költségek csökkentése a kevesebb lineáris panel használatának köszönhetően. A legfeljebb 13 vezetékkel álló elektromos rendszer, a lámpatestek igény szerinti elhelyezhetősége, valamint más szolgáltatások, illetve hardverek integrálásának lehetősége elősegíti a rendezettebb mennyezeti kialakítást. Egyszerűen átkonfigurálható, így a világítási rendszer könnyen hozzáigazítható a későbbi térbeosztás-változtatásokhoz. Az infrastruktúra alkalmas érzékelők integrálására adatgyűjtési céllal, ami lehetőséget biztosít vállalkozásának arra, hogy célirányos és részletes információkhoz jusson.

Termék adatok

Általános információ	
Szervizcímke	Igen
Értéklétra	Jellemzők
Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály
Mechanika és tokozás	
Teljes hossz	2 276 mm
Teljes szélesség	62 mm

Teljes magasság	42 mm
Méreték (magasság × szélesség × mélység)	42 x 62 x 2276 mm
Anyag	Acél
Por és víz elleni védelem kódja	IP20 [Ujjak behatolása ellen védett]
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK02 [0,2 J standard]
A tartozék színe	Fekete
Szög	-
Nettó tömeg (darab)	2,344 kg
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
CE jelölés	Igen

Maxos fusion

Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	LL523T 4x2.5 +8x1.5 Gen2 BK
Teljes terméknév	LL523T 4x2.5 +8x1.5 Gen2 BK
Full EOC	872016942531699
Rendelési kód	42531699
Cikkszám (12NC)	910925869426

Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8720169425316
Számláló – csomag külső dobozonként	10
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8719514772168
Terméksalád kódja	LL523T [Maxos fusion Rail]

Méretezett rajza

