



# Maxos fusion

## LL546T 4x2.5 +8x1.5 Gen2 BK

### LL546T | Maxos fusion Rail

Maxos fusion este un sistem pe șină cu LED, adaptabil care oferă o lumină de o calitate excelentă, reducând în același timp la mai mult de jumătate costurile asociate cu consumul de energie, comparativ cu lămpile fluorescente. Pentru aplicațiile în magazine, o familie de panouri lineare, modulele nelineare și un portofoliu de spoturi pot fi integrate ușor în „coloana vertebrală” a șinei pentru a da strălucire mărfurilor și a le scoate în evidență. Pentru aplicațiile industriale, prioritatea constă în reducerea costurilor de instalare și întreținere, prin utilizarea unui număr mai mic de panouri lineare. Datorită configurării electrice de până la 13 fire, a libertății de poziționare a acestor instalații după cum este necesar și integrării altor servicii/hardware de la parteneri, sistemul vă permite să reduceți aglomerația de pe tavan. De asemenea, acesta poate fi reconfigurat pentru găzduirea modificărilor viitoare de aspect. Infrastructura permite integrarea senzorilor pentru colectarea de date, oferindu-vă oportunitatea de a utiliza informații granulare eficiente pentru a vă susține afacerea.

### Catalog de date

Informații generale	
Etichetă de service	Da
Tier	Specifică
Funcționare și sistem electric	
Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță I
Sistem mecanic și carcasă	
Lungime totală	4.552 mm

Lățime totală	62 mm
Înălțime totală	42 mm
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)	42 x 62 x 4552 mm
Material	Oel
Cod de protecție împotriva infiltrărilor	IP20 [Protejat împotriva contactului cu mâna]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK02 [0,2 J standard]
Culoare accesoriu	Negru
Unghi	-

## Maxos fusion

Greutate netă (bucată)	4,494 kg
<b>Aprobare și aplica ie</b>	
Marcaj CE	Da
În conformitate cu RoHS	Da
<b>Date despre produs</b>	
Nume comandă produs	LL546T 4x2.5 +8x1.5 Gen2 BK
Numele complet al produsului	LL546T 4x2.5 +8x1.5 Gen2 BK
Full EOC	872016942533099

Cod de comandă	42533099
Număr material (12NC)	910925869428
Numărător – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8720169425330
Numărător SAP – Pachete per exterior	10
EAN/UPC – Cutie	8719514772182
Cod familie de produse	LL546T [Maxos fusion Rail]

## Cote

