



Maxos fusion

LL523T 4x2.5+4x1.5 Gen2 WH

LL523T | Maxos fusion Rail

A Maxos fusion adaptálható, kiváló megvilágítást biztosító LED-es sínes rendszer, melynek használatával több mint felére csökkenthető az energiaköltség a fénycsöves megoldásokhoz képest. Üzlethelyiségekben a sinbe gond nélkül beépíthetők a lineáris panelcsalád tagjai, nem lineáris modulok és spotgarnitúrák is, így a ragyogó megvilágítással szépen kiemelhetők a termékek. Ipari alkalmazásoknál a legfőbb cél a beszerelési és karbantartási költségek csökkentése a kevesebb lineáris panel használatának köszönhetően. A legfeljebb 13 vezetékkel álló elektromos rendszer, a lámpatestek igény szerinti elhelyezhetősége, valamint más szolgáltatások, illetve hardverek integrálásának lehetősége elősegíti a rendezettebb mennyezeti kialakítást. Egyszerűen átkonfigurálható, így a világítási rendszer könnyen hozzáigazítható a későbbi térbeosztás-változtatásokhoz. Az infrastruktúra alkalmas érzékelők integrálására adatgyűjtési céllal, ami lehetőséget biztosít vállalkozásának arra, hogy célirányos és részletes információkhoz jusson.

Termék adatok

Általános információ		Teljes magasság	
Szervizcímke	Igen		42 mm
Értéklétra	Jellemzők	Méret (magasság x szélesség x mélység)	42 x 62 x 2276 mm
Működtetés és elektronika		Anyag	Acél
Bemeneti feszültség	220–240 V	Por és víz elleni védelem kódja	IP20 [Ujjak behatolása ellen védett]
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz	Mech. behatások elleni védelem kódja	IK02 [0,2 J standard]
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály	A tartozék színe	Fehér
Mechanika és tokozás		Szög	-
Teljes hossz	2 276 mm	Nettó tömeg (darab)	3,000 kg
Teljes szélesség	62 mm	Tanúsítvány és alkalmazási területek	
		CE jelölés	Igen

Maxos fusion

Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	LL523T 4x2.5+4x1.5 Gen2 WH
Teljes terméknev	LL523T 4x2.5+4x1.5 Gen2 WH
Full EOC	872016942538599
Rendelési kód	42538599
Cikkszám (12NC)	910925869433

Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8720169425385
Számláló – csomag külső dobozonként	10
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8719514772236
Terméksalád kódja	LL523T [Maxos fusion Rail]

Méretezett rajza

