



Maxos fusion

LL546T 4x2.5+2x1.5 Gen2 BK 1PCS

LL546T | Maxos fusion Rail

A Maxos fusion adaptálható, kiváló megvilágítást biztosító LED-es sínes rendszer, melynek használatával több mint felére csökkenthető az energiaköltség a fénycsöves megoldásokhoz képest. Üzlethelyiségekben a sinbe gond nélkül beépíthetők a lineáris panelcsalád tagjai, nem lineáris modulok és spotgarnitúrák is, így a ragyogó megvilágítással szépen kiemelhetők a termékek. Ipari alkalmazásoknál a legfőbb cél a beszerelési és karbantartási költségek csökkentése a kevesebb lineáris panel használatának köszönhetően. A legfeljebb 13 vezetékből álló elektromos rendszer, a lámpatestek igény szerinti elhelyezhetősége, valamint más szolgáltatások, illetve hardverek integrálásának lehetősége elősegíti a rendezettebb mennyezeti kialakítást. Egyszerűen átkonfigurálható, így a világítási rendszer könnyen hozzáigazítható a későbbi térbeosztás-változtatásokhoz. Az infrastruktúra alkalmas érzékelők integrálására adatgyűjtési céllal, ami lehetőséget biztosít vállalkozásának arra, hogy célirányos és részletes információkhoz jusson.

Termék adatok

Általános információ	
Szervizcímke	Igen
Értéklétra	Jellemzők
Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály
Mechanika és tokozás	
Teljes hossz	4 552 mm
Teljes szélesség	62 mm

Teljes magasság	42 mm
Méreték (magasság × szélesség × mélység)	42 x 62 x 4552 mm
Anyag	Acél
Por és víz elleni védelem kódja	IP20 [Ujjak behatolása ellen védett]
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK02 [0,2 J standard]
A tartozék színe	Fekete
Szög	-
Nettó tömeg (darab)	6,250 kg
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
CE jelölés	Igen

Maxos fusion

Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	LL546T 4x2.5+2x1.5 Gen2 BK 1PCS
Teljes terméknev	LL546T 4x2.5+2x1.5 Gen2 BK 1PCS
Full EOC	871951477247200
Rendelési kód	77247200
Cikkszám (12NC)	910925869457

Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8719514772472
Számláló – csomag külső dobozonként	1
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8719514772472
Terméksalád kódja	LL546T [Maxos fusion Rail]

Méretezett rajza

