



Maxos fusion

LL500Z 2xEP CU Gen2 WH

LL500Z | Maxos fusion Acc.

Maxos fusion, bir yandan mükemmel ışık kalitesi sunarken diğer yandan floresan lambalara kıyasla enerji maliyetlerini yarıya düşüren uyarlanabilir bir LED kanal sistemidir. Perakende uygulamalarında, doğrusal panel ailesi, doğrusal olmayan modüller ve spot portföyü ürünlerinizin parlayıp öne çıkmasını sağlamak için hattın içinde sorunsuzca entegre edilebilir. Endüstriyel uygulamalarda, odak noktası daha az sayıda doğrusal panel kullanarak kurulum ve bakım maliyetini düşürmektir. 13 adede kadar kablodan oluşan elektrik düzeni, bu armatürleri gerektiği gibi konumlandırma ve diğer hizmetleri/üçüncü taraf donanımlarını entegre etme özgürlüğü sayesinde; sistem, tavanda karmaşıklığı azaltmanıza olanak tanır. Ayrıca gelecekteki yerleşim değişikliklerini de uygulayacak şekilde kolayca yeniden yapılandırılabilir. Altyapının veri toplama için sensörleri entegre etmesi sağlanmıştır, bu da size işinizi desteklemek amacıyla bilgiye dayanan parçalı bilgiler kullanma fırsatı sunar.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Service etiketi	Evet
Değer merdiveni	Teknik özellikler
Çalıştırma ve Elektrik	
Giriş Voltajı	- V
Hat Frekansı	- Hz
Koruma sınıfı IEC	-
Mekanik ve Muhafaza	
Toplam uzunluk	120 mm
Genel genişlik	100 mm

Genel yükseklik	50 mm
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	50 x 100 x 120 mm
Malzeme	Çelik
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20 [Parmak korumalı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK02 [0.2 J standart]
Aksesuar rengi	Beyaz
Açı	-
Net Ağırlık (Parça Başı)	0,080 kg
Onay ve Uygulama	
CE işareti	Evet

Maxos fusion

EU RoHS ile uyumludur	Evet
Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	LL500Z 2xEP CU Gen2 WH
Tam ürün adı	LL500Z 2xEP CU Gen2 WH
Tam ürün kodu	872016942549199
Sipariş kodu	42549199
Malzeme No. (12NC)	910925869480

Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8720169425491
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	6
EAN/UPC - Kutu	8719514772700
Ürün ailesi kodu	LL500Z [Maxos fusion Acc.]

