



## Trunking CoreLine gen2.5, Accessory

CoreLine Trunking gen2 è un sistema di linee di luce progettato per la semplicità. È disponibile in diverse lunghezze, pacchetti di flusso e aperture del fascio per adattarsi a ogni progetto e applicazione. Facile da usare e da integrare con faretti e sensori, CoreLine Trunking gen2 fornisce un'illuminazione uniforme e di alta qualità con protezione aggiuntiva contro l'ingresso accidentale di acqua. Il sistema innovativo è anche facile da montare e installare per ristrutturazioni e ammodernamenti più rapidi

### Informazioni generali

|      |             |
|------|-------------|
| Tier | Performance |
|------|-------------|

### Funzionamento e parte elettrica

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Tensione in ingresso     | 220/240 V              |
| Frequenza di linea       | 50 to 60 Hz            |
| Classe di protezione IEC | Classe di isolamento I |

### Meccanica e corpo

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Lunghezza complessiva | 533 mm |
| Larghezza complessiva | 115 mm |

|                                               |                                              |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Altezza complessiva                           | 85 mm                                        |
| Diametro complessivo                          | 0 mm                                         |
| Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità) | 85 x 115 x 533 mm                            |
| Materiale                                     | Acciaio                                      |
| e una gestione termica                        | IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito] |
| Codice di protezione dagli impatti meccanici  | IK02 [0,2 J standard]                        |
| Colore accessori                              | Bianco                                       |
| Peso netto (Pezzo)                            | 1,180 kg                                     |

Approvazione e applicazione

|                      |    |
|----------------------|----|
| Marchio CE           | Sì |
| Conformità a RoHS EU | Sì |

Dati del prodotto

|                                             |                                              |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nome prodotto ordine                        | LL240E H4 9x1.5 WH                           |
| Nome completo prodotto                      | LL240E H4 9x1.5 WH                           |
| Full EOC                                    | 872016996510200                              |
| Descrizione codice locale                   | 96510200                                     |
| Codice d'ordine                             | 96510200                                     |
| Codice materiale (12NC)                     | 910925870157                                 |
| Codice locale                               | 96510200                                     |
| Numeratore - Quantità per confezione        | 1                                            |
| EAN/UPC - Prodotto/scatola                  | 8720169965102                                |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 1                                            |
| EAN/UPC - Case                              | 8720169965102                                |
| Codice famiglia prodotto                    | LL240E [CORELINE TRUNKING GEN2.5 ELECTRICAL] |

