

Maxos unify

LL554T 4x2.5+8x1.5 Gen2 BK

LL554T | Maxos unify rail 4430mm, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem

Uniwersalny system linii świetlnych LED łączy w sobie sprawdzone zalety szyny i umożliwia elastyczne pozycjonowanie paneli liniowych oraz uzyskanie wielu kombinacji strumienia/długości, dzięki specjalnie zaprojektowanym soczewkom kierującymi światło tam, gdzie jest potrzebne. Jest to rozwiązanie, które umożliwia projektowanie nowych projektów z optymalną liczbą paneli liniowych oraz modernizację starych systemów, co przełoży się na możliwość unowocześnienia systemu oświetleniowego. Teraz i w przyszłości.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Tier	Specyfikacja

Mechanika i korpus	
Całkowita wysokość	42 mm
Kod stopnia ochrony	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK02 [0,2 J standardowa]
Waga netto (szt.)	5,820 kg

Certyfikaty i zastosowania	
Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak

Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	LL554T 4x2.5+8x1.5 Gen2 BK
Pełna nazwa produktu	LL554T 4x2.5+8x1.5 Gen2 BK
Full EOC	872016996496999
Kod zamówienia	96496999
Materiał Nr (12NC)	910925870829
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8720169964969
Numerator - Packs per outer box	10
EAN/UPC – Opakowanie	8720169954823
Rodzina produktów	LL554T [Maxos unify rail 4430mm]

Maxos unify

Rysunki techniczne



© 2025 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.