

## LL240E MPL 7x2.5 WH

910925870970



## CoreLine trunking gen2.5, Accessory

CoreLine Trunking gen2 er et lyslinjesystem som er designet for å være enklest mulig. Det finnes i flere lengder og med ulike lysytelser og flere stråleformer for alle typer prosjekter og bruksområder. Enkel å bruke og integrere med spots og sensorer, CoreLine Trunking gen2 gir konsistent belysning av høy kvalitet med ekstra beskyttelse mot utilsiktet vanninntrengning. Det innovative systemet er også enkelt å montere og installere for raskere ettermontering og renovering.

### Generell informasjon

|            |        |
|------------|--------|
| Verditrapp | Effekt |
|------------|--------|

### Drift og elektronikk

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Inngangsspenning       | 222 til 240 V      |
| Line Frequency         | 50 to 60 Hz        |
| IEC-beskyttelsesklasse | Sikkerhetsklasse I |

### Mekanikk og innfatning

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Total lengde                  | 523 mm                 |
| Total bredde                  | 95 mm                  |
| Total høyde                   | 104 mm                 |
| Mål (høyde x bredde x høyde)  | 104 x 95 x 523 mm      |
| Materialer                    | Stål                   |
| Ingress beskyttelseskode      | IP20 [Fingerbeskyttet] |
| Mekanisk støtbeskyttelseskode | IK02 [0,2 J standard]  |
| Tilbehørsfarge                | Hvit                   |
| Nettovekt (stykk)             | 1,300 kg               |

## Godkjenning og bruksområde


|                       |    |
|-----------------------|----|
| CE-merke              | Ja |
| I samsvar med EU RoHS | Ja |

## Produktdata

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Produktnavn for bestilling | LL240E MPL 7x2.5 WH |
| Fullstendig produktnavn    | LL240E MPL 7x2.5 WH |

|                                   |                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| Full EOC                          | 872016995622300                              |
| Bestillingskode                   | 910925870970                                 |
| Materialenr. (12NC)               | 910925870970                                 |
| Antall – per pakke                | 1                                            |
| EAN/UPC – produkt/boks            | 8720169956223                                |
| SAP-teller – pakker per utvendige | 1                                            |
| EAN/UPC – boks                    | 8720169956223                                |
| Produktseriekode                  | LL240E [CORELINE TRUNKING GEN2.5 ELECTRICAL] |

## Målskisse



## Integrert sensor

| Sensorbilde | Sensorkode   | Sensornavn                        | Nettsted                        |
|-------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|             | 913701071303 | MPS3210/05 OCC-DL IA DALI WH 6M S | <a href="#">Produktnettsted</a> |

## Relaterte dokumenter

| Dokumenter og sertifikater | Dokumentnavn      | Last ned                 |
|----------------------------|-------------------|--------------------------|
| Installation Instructions  | MI-LL240E-MPS.pdf | <a href="#">Last ned</a> |

