



CoreLine trunking gen2.5, Accessory

CoreLine Trunking Gen2 -jonovalaisinjärjestelmä on suunniteltu yksinkertaiseksi ja helppokäyttöiseksi. Valaisimiin on saatavilla kolme pituusvaihtoehtoa, kolme valovirtavaihtoehtoa ja useita laadukkaita optiikoita erilaisiin käyttökohteisiin. CoreLine Trunking -järjestelmään voidaan integroida kohdevalaisimia ja sensoryksiköitä. Järjestelmä takaa yhtenäisen, laadukkaan ja energiatehokkaan valaistuksen. Innovatiivinen järjestelmä on helppo koota ja asentaa, joten se sopii erinomaisesti myös jälkiasennuksiin.

Yleistä tietoa

Arvoasteikko	Tehokas
--------------	---------

Käyttö- ja sähkö tiedot

Tulojännite	222-240 V
Verkkotaajuus	50 to 60 Hz
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I

Mekaaniset tiedot ja runko

Kokonaispituus	523 mm
Kokonaisleveys	95 mm
Kokonaiskorkeus	104 mm
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	104 x 95 x 523 mm
Materiaali	Teräs
Suojausluokan koodi	IP20 [Kosketussuojattu]
Iskunkestävyysluokka	IK02 [0.2 J standard]
Lisävarusteen väri	White
Nettopaino	1,300 kg

Merkinnät ja luokitukset


CE-merkintä	Kyllä
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä

Tuotetiedot

Tuotetiedon nimi	LL240E MPL 9x1.5 WH
Tuotetiedon nimi	LL240E MPL 9x1.5 WH

EOC-koodi	872016995623000
12NC-koodi	910925870971
12NC-koodi	910925870971
Pakkauksia laatikossa	1
Tuotepakkauksen EAN-koodi	8720169956230
Tuotepakkausten määrä laatikossa	1
Laatikon EAN-koodi	8720169956230
Tuoteperheen koodi	LL240E [CORELINE TRUNKING GEN2.5 ELECTRICAL]

Mittapiirros



Integroitu sensori

Sensorin kuva	Sensorin koodi	Sensorin nimi	Verkkosivusto
	913701071303	MPS3210/05 OCC-DL IA DALI WH 6M S	Tuotteen verkkosivu

Dokumentaatio

Dokumentit ja todistukset	Dokumentin nimi	Lataa
Installation Instructions	MI-LL240E-MPS.pdf	Lataa