



## CoreLine Lichtband Gen2.5, Accessory

CoreLine Lichtband Gen2.5 ist ein auf Einfachheit und schnellste Montage ausgelegtes Lichtbandsystem. Es gibt eine große Auswahl an verschiedenen Längen, Lichtleistungen und Ausstrahlungswinkeln für jedes Projekt und jede Anwendung. CoreLine Lichtband Gen2.5 kann problemlos zusammen mit Strahlern und Sensoren verwendet werden. Es bietet eine gleichmäßige, hochwertige Beleuchtung zum besten Prei-/Leistungsverhältnis. Das innovative System ist außerdem einfach zu montieren und zu installieren, um Nachrüstungen und Renovierungen zu beschleunigen.

### Allgemeine Informationen

|           |        |
|-----------|--------|
| Portfolio | Better |
|-----------|--------|

### Betrieb und Elektrik

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Eingangsspannung | 222 bis 240 V  |
| Netzfrequenz     | 50 to 60 Hz    |
| IEC-Schutzklasse | Schutzklasse I |

### Mechanik und Gehäuse

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Gesamte Länge                       | 523 mm                        |
| Gesamte Breite                      | 95 mm                         |
| Gesamte Höhe                        | 104 mm                        |
| Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) | 104 x 95 x 523 mm             |
| Material                            | Stahl                         |
| Schutzart (IP)                      | IP20 [Fernhalten von Fingern] |
| Schlagfestigkeit (IK)               | IK02 [0,2 J Standard]         |
| Zubehörfarbe                        | Weiß                          |
| Nettogewicht (Stück)                | 1,300 kg                      |

## Genehmigung und Anwendung


|                 |    |
|-----------------|----|
| CE-Zeichen      | Ja |
| EU RoHS-konform | Ja |

## Produktdaten

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Bestell-Produktname            | LL240E MPM 9x1.5 WH |
| Gesamtbezeichnung des Produkts | LL240E MPM 9x1.5 WH |

|                                 |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Gesamt-Produktcode              | 872016995627800                              |
| Bestellcode                     | 8720169956278                                |
| Material-Nr. (12NC)             | 910925870975                                 |
| Anzahl pro Verpackung           | 1                                            |
| EAN/UPC – Produkt/Kiste         | 8720169956278                                |
| Zähler - Pakete pro Außenkarton | 1                                            |
| EAN Umverpackung                | 8720169956278                                |
| Produktfamiliencode             | LL240E [CORELINE TRUNKING GEN2.5 ELECTRICAL] |

## Abmessungsskizzen



## Integrierter Sensor

| Sensorbild | Sensorcode   | Sensorname                         | Webseite                         |
|------------|--------------|------------------------------------|----------------------------------|
|            | 913701071403 | MPS3220/05 OCC-DL IA DALI WH 12M S | <a href="#">Produkt-Webseite</a> |

## Zugehörige Dokumente

| Dokumente und Zertifikate | Dokumentname      | Herunterladen                 |
|---------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Installation Instructions | MI-LL240E-MPS.pdf | <a href="#">Herunterladen</a> |

