



# Maxos Unify

## LL550E MPM Gen2 WH

### Maxos Unify, Accessory

Flexibel en toekomstbestendig LED-trunkingsysteem. Een modulair LED-trunkingsysteem dat de voordelen van een beproefde elektrische rail combineert met maximale ontwerpvrijheid. Het systeem ondersteunt flexibele positionering van lineaire modules, met verschillende combinaties van lichtstroom en lengte. Speciaal ontwikkelde lenzen zorgen voor gerichte lichtverdeling, precies waar nodig. Ideaal voor zowel nieuwe installaties als retrofitprojecten: het biedt een efficiënte upgrade voor bestaande systemen én een geoptimaliseerde aanpak voor nieuwe verlichtingsontwerpen. Klaar voor de eisen van vandaag én voorbereid op de toepassingen van morgen.

### Product gegevens

|                                              |                                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Algemene informatie</b>                   |                                   |
| Waardeschaal                                 | Best                              |
| <b>Bedrijfs- en elektrische gegevens</b>     |                                   |
| Ingangsspanning                              | 222 tot 240 V                     |
| Ingangsfrequentie                            | 50 to 60 Hz                       |
| IEC beschermingsklasse                       | Veiligheidsklasse I               |
| <b>Eigenschappen behuizing en afmetingen</b> |                                   |
| Totale lengte                                | 213 mm                            |
| Totale breedte                               | 96 mm                             |
| Totale hoogte                                | 111 mm                            |
| Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)       | 111 x 96 x 213 mm                 |
| Materiaal                                    | Staal                             |
| Beschermingsklasse                           | IP 20 [Bescherming tegen vingers] |
| IK-classificatie                             | IK02 [0,2 J standaard]            |

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Accessoirekleur                     | Wit                |
| Nettogewicht (per stuk)             | 0,800 kg           |
| <b>Keurmerken en classificaties</b> |                    |
| CE-markering                        | Ja                 |
| Conform EU RoHS-richtlijn           | Ja                 |
| <b>Productgegevens</b>              |                    |
| Productnaam voor bestelling         | LL550E MPM Gen2 WH |
| Volledige productnaam               | LL550E MPM Gen2 WH |
| Full EOC                            | 872016995628500    |
| Bestelcode                          | 8720169956285      |
| Materiaalnr. (12NC)                 | 910925870976       |
| Lokale code                         | 8720169956285      |
| Numerator - Aantal per pak          | 1                  |
| EAN/UPC - product/behuizing         | 8720169956285      |

Maxos Unify

|                                  |                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Numerator - Dozen per buitendoos | 1                                           |
| EAN/UPC - Case                   | 8720169956285                               |
| Code productfamilie              | LL550E [Maxos unify electrical accessories] |

Maatschets

