



# Maxos fusion

## LL500E MPL Gen2 WH

Maxos fusion, Accessory

Maxos fusion je prispôsobiteľný LED lištový systém, ktorý ponúka vynikajúcu kvalitu svetla a súčasne znižuje náklady na energiu o viac než polovicu v porovnaní so žiarivkovou verziou. Pre použitie v obchode je možné rad lineárnych panelov, nelineárnych modulov a bodových svietidiel jednoducho začleniť do lišty, vďaka čomu sa váš tovar bude trblietať a vynikať. Pri priemyselnom použití je v stredobode pozornosti znižovanie nákladov na montáž a údržbu použitím menšieho počtu lineárnych panelov. Systém umožňuje prehľadnú a čistú elektrickú inštaláciu až pre 13 vodičov, s možnosťou priestorového nastavenia svietidiel podľa potreby a začlenením služieb/zariadení tretích strán. Takisto umožňuje jednoduchú zmenu konfigurácie v prípade zmeny technického rozloženia. Infraštruktúra umožňuje integráciu senzorov na zber údajov, vďaka čomu môžete používať prínosné štruktúrované informácie na podporu vášho podnikania.

### Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Hodnotový rebríček	Technické údaje
Prevádzkové a elektrické	
Vstupné napätie	222 až 240 V
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda I
Mechanické časti a teleso	
Celková dĺžka	213 mm
Celková šírka	96 mm
Celková výška	111 mm
Rozmery (výška x šírka x hĺbka)	111 x 96 x 213 mm

Materiál	Oceľ
Krytie IP	IP20 [Ochrana pred dotykom rukou]
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK02 [0,2 J, štandardné]
Farba príslušenstva	Biela
Čistá hmotnosť (kus)	0,800 kg
Schválenie a použitie	
Značka CE	Áno
V súlade s požiadavkami EU RoHS	Áno
Údaje o produkte	
Objednávkový názov produktu	LL500E MPL Gen2 WH
Úplný názov produktu	LL500E MPL Gen2 WH

## Maxos fusion

Úplný kód produktu	872016995631500
Objednávkový kód	95631500
Č. materiálu (12NC)	910925870979
Číselník – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8720169956315

Číselník – počet balení v krabici	1
EAN/UPC – balenie	8720169956315
Kód radu produktov	LL500E [Maxos fusion Electrical]

### Rozmerový obrázok

