



Maxos fusion

LL500E MPM Gen2 WH

Maxos fusion, Accessory

Maxos fusion on räätälöitävä LED-virtakiskojärjestelmä, joka tarjoaa erinomaisen laadukkaan ja energiatehokkaan valaistuksen. Myymälävalaistuksessa kiskoon voidaan integroida lineaarisia paneeleita, kohdevalaisimia ja muita valaisimia. Teollisuuskohteissa voidaan alentaa asennus- ja huoltokustannuksia vähentämällä lineaaristen paneelien käyttöä. Kisko on saatavilla jopa 13-johtoisena, jolloin järjestelmään voidaan integroida myös kolmannen osapuolen laitteita sekä sensoreita. Ratkaisua voidaan mukauttaa vapaasti tarpeen mukaan valaisimien ja laitteiden sijaintia muuttamalla.

Tuotetiedot

| Yleistä tietoa | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Arvoasteikko | Räätälöitävä |
| Käyttö- ja sähkö tiedot | |
| Tulojännite | 222–240 V |
| Verkkotaajuus | 50 to 60 Hz |
| Suojausluokka IEC | Suojausluokka I |
| Mekaaniset tiedot ja runko | |
| Kokonaispituus | 213 mm |
| Kokonaisleveys | 96 mm |
| Kokonaiskorkeus | 111 mm |
| Mitat (korkeus x leveys x syvyys) | 111 x 96 x 213 mm |
| Materiaali | Teräs |
| Suojausluokan koodi | IP20 [Kosketussuojattu] |
| Iskunkestävyysluokka | IK02 [0.2 J standard] |
| Lisävarusteen väri | White |

| Nettopaino | 0,800 kg |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Merkinnät ja luokitukset | |
| CE-merkintä | Kyllä |
| RoHS-direktiivin mukainen | Kyllä |
| Tuotetiedot | |
| Tuotetiedon nimi | LL500E MPM Gen2 WH |
| Tuotetiedon nimi | LL500E MPM Gen2 WH |
| EOC-koodi | 872016995632200 |
| 12NC-koodi | 910925870980 |
| 12NC-koodi | 910925870980 |
| Pakkauksia laatikossa | 1 |
| Tuotepakkauksen EAN-koodi | 8720169956322 |
| Tuotepakkausten määrä laatikossa | 1 |
| Laatikon EAN-koodi | 8720169956322 |
| Tuoteperheen koodi | LL500E [Maxos fusion Electrical] |

Maxos fusion

Mittapiirros

