



GreenSpace Flex Luna

RS378B P14 927 PSU-E MB M55 PRO

GreenSpace Flex Luna, 14.5 W, 927 blanc chaud, IP20 |
Protection des doigts

En constante évolution mais fiable, la lune reflète l'essence même de l'éclairage pour l'hôtellerie, qui est adaptable, élégant et toujours en harmonie avec son environnement. GreenSpace Flex Luna est conçu pour évoquer une sensation unique. Comme la lune, Luna ne domine pas mais met en valeur son environnement, projetant une lueur à la fois intime et grandiose. Ce n'est pas seulement une lumière. C'est une expérience intime.

Données du produit

Informations générales	
Type de moteur de la source lumineuse	LED
Échelle de valeur	Performance
Données techniques de l'éclairage	
Flux lumineux	1 490 lm
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	103 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	92
Température de couleur	927 blanc chaud
Taux d'éblouissement unifié	16
Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 or 60 Hz
Consommation électrique	14,5 W
Facteur de puissance (fraction)	0.9

Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B 52	
Classe de protection IEC	Classe de sécurité II
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	-
Interface de commande	-
Mécanique et boîtier	
Matériaux du boîtier	Alliage d'aluminium
Matériaux du cache optique/de la lentille	Polycarbonate
Couleur du boîtier	Noir
Finition du cache optique/de la lentille	Optique structurée
Code d'indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Code de protection contre les chocs méca.	IK03 [0,35 J renforcé]
Type de cache optique/de lentille	Lentille
Poids net (pièce)	0,290 kg

GreenSpace Flex Luna

Approbation et application

Marquage CE	Oui
Plage de température ambiante	-20 à +45 °C

Performances initiales (conformité à la norme IEC)

Tolérance de flux lumineux	-10% / +10%
Tolérance de consommation électrique	+/-10%

Données du produit

Nom du produit de la commande	RS378B P14 927 PSU-E MB M55 PRO
-------------------------------	------------------------------------

Nom de produit complet	RS378B P14 927 PSU-E MB M55 PRO
------------------------	------------------------------------

Code de commande	911401504246
------------------	--------------

Code 12NC	911401504246
-----------	--------------

Numérateur - Quantité par kit	1
-------------------------------	---

Conditionnement par carton	48
----------------------------	----

Schéma dimensionnel

