



GreenSpace Flex Luna

RS378B P14 930 PSU-E MB M55 PRO

GreenSpace Flex Luna, 14.5 W, Branco quente 930, IP20 |
Proteção contra toques

Sempre em transformação, mas constante, a lua simboliza a verdadeira essência da iluminação para hotelaria — adaptável, sofisticada e sempre harmonizada com o ambiente. O GreenSpace Flex Luna foi projetado para evocar uma sensação única. Assim como a lua, Luna não sobrepuja, mas realça o ambiente ao seu redor, lançando um brilho que parece íntimo e grandioso. Não é apenas uma luz. É uma experiência íntima.

Dados do produto

Informações gerais		Número de produtos em MCB de 16 A tipo B	
Light source engine type	LED		52
Escala de valor	Desempenho	Proteção/Classe IEC	Classe de segurança II
Dados técnicos de luz		Controles e dimerização	
Fluxo luminoso	1.585 lm	Regulável	-
Temperatura de cor correlacionada (nom.)	3000 K	Interface de controle	-
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	109 lm/W	Dados mecânicos e de compartimento	
Color rendering index (CRI)	92	Material do compartimento	Liga de alumínio
Cor da fonte de luz	Branco quente 930	Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Policarbonato
Classificação unificada de brilho CEN	16	Cor do compartimento	Preto
Dados elétricos e de operação		Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Ótica estruturada
Tensão de entrada	220 a 240 V	Código de proteção de entrada	IP20 [Proteção contra toques]
Line Frequency	50 or 60 Hz	Código de proteção mecânica contra impactos	IK03 [0,35 J reforçado]
Consumo de energia	14,5 W	Tipo de acessório de difusor ótico	Lentes
Fator de potência (fração)	0.9	Peso líquido (peça)	0,290 kg

GreenSpace Flex Luna

Aprovação e aplicação

Marca CE	Sim
Intervalo de temperatura ambiente	-20 a 45 °C

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Tolerância do fluxo luminoso	-10% / +10%
Tolerância de consumo de energia	+/-10%

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	RS378B P14 930 PSU-E MB M55 PRO
------------------------------	---------------------------------

Nome do produto completo	RS378B P14 930 PSU-E MB M55 PRO
Descrição do código local	RS378B P14 930 PSU-E MB M55 PRO
Código de encomenda	911401504346
Nº do material (12NC)	911401504346
Código local	911401504346
Numerador — Quantidade por embalagem	1
Numerador SAP — Embalagens por exterior	48

Desenho dimensional

